

# 제품 데이터 시트

사양



## STD - SAE - remote control dimmer - 400 W

CCTDD20002

❗ 판매 중단일 2020. 11. 1.

❗ 중단

### 기본항목

Range Of Product	Acti 9
제품명	Acti 9 STD
제품 또는 구성요소 타입	원격 제어 조광기
모델명	STD
제품 호환성	Power regulators designed
기능 이용 가능	Automatic load type detection

### 전기적/기계적 특성

Application	Building
부하 타입	230 V AC halogen lamp 40...400 W 230 V AC 백열성 램프 40...400 W 저전압 할로겐 램프 있는 전자적 변압기 40...400 W 모터 40...200 W 저전압 할로겐 램프 있는 기존의 변압기 40...400 W 저전압 할로겐 램프 있는 환상면체a 변압기 40...300 W
제어 타입	Local control 누름버튼 원격 제어 누름버튼
전력 소모	0.8 VA
열 손실	3 W
입력 타입	Push-button 4 allows control up to 20 dimmers
[Ue] 정격 운전 전압	230 V AC +/- 10 % 에서 50 Hz
입력 전압	12...30 V AC/DC
보호 타입	전자적 과온도 보호 전자적 과부하 보호 단일 샷 열 퓨즈 전자적 과전압 보호
취부 방식	DIN 레일
9 Mm 피치	4
Connected Auxiliaries	Maximum 25 auxiliary push-buttons without light indication, 거리: < 50 m Maximum 5 auxiliary push-buttons with light indication, 거리: < 50 m
결선	스크류 터미널, 2 케이블 (둘) 4 mm <sup>2</sup> 상단 스크류 터미널, 5 케이블 (둘) 2.5 mm <sup>2</sup> 하단
Maximum Cable Distance Between Devices	50 m
높이	85 mm
너비	36 mm

부품 설명서 : 본 문서는 특정 사양과 애플리케이션에 대한 이러한 제품의 적합성도 포함하지 않습니다.

깊이	62 mm
제품 무게	80 g

## 사용환경

Ip 등급	IP20
표준	EN 60669-2-1
Directives	73/23/EEC - low voltage directive 89/336/EEC - electromagnetic compatibility
사용온도	0...70 °C
저장온도	0...60 °C

## 포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	9.7 cm
Package 1 Length	9.7 cm
Package 1 Weight	155 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	18.5 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.22 kg

## 계약 보증

보증	18 months
----	-----------

## 지속 가능성

**Green Premium™** 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO<sub>2</sub> 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공  
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



RoHS/REACH

### 웰빙 성과

 수은 없음

 Rohs 면제 정보 [예](#)

### 인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [면제 준수](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)  
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

순환성 프로필 [특정 재활용 작업 필요 없음](#)