

제품 데이터 시트

사양



퓨즈 홀더 - GK1 - 3극 - 32 A - 퓨즈 NFC 10 x 38 mm용

GK1DF

❗ 판매 중단일 2020. 11. 27.

❗ 서비스 종료 2022. 11. 27.

❗ 중단

기본항목

레인지	TeSys
제품명	TeSys GK1
모델명	GK1 D
퓨즈 사이즈	10 × 38mm
제품 또는 구성요소 타입	퓨즈 홀더
극 설명	3P
네트워크 타입	DC AC

전기적/기계적 특성

네트워크 주파수	50/60 Hz
제어 타입	토글
취부 방식	레일
[Ui] 정격 절연 전압	690 V
[Ith] 연속 통전 전류	25 A 에서 <40 °C aM 카트리지 퓨즈 있는 30 A 에서 <40 °C gG 카트리지 퓨즈 있는 32 A 에서 <40 °C 표로 된 링크 있는
[Ipk] 정격 단시간 내 전류 파고치	8 KA 표로 된 링크 있는 일치되는 IEC 60269-1
결선	스크류 터미널 1 케이블 (들) 10 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는 스크류 터미널 1 케이블 (들) 10 mm ² 고체 케이블 엔드 없는 스크류 터미널 2 케이블 (들) 6 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는 스크류 터미널 2 케이블 (들) 6 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
조임 토크	1.2 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
구동 포지션	+/- 23°
높이	81 mm
너비	52.5 mm
깊이	71.5 mm
제품 무게	0.213 kg
세트당 수량	4개 있는 세트

사용환경

표준	IEC 60947-3
보호 처리	TC

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서 및 기술 문서를 참조하십시오.

사용온도	-50...70 °C
------	-------------

계약 보증

보증	18 months
----	-----------