

제품 데이터 시트

사양



operating head 45 x 45 mm -
yellow color - padlockable red
handle - O-I

KCE1Y

❗ 판매 중단일 2021. 1. 23.

❗ 중단

기본항목

제품의 범위	Harmony 시리즈 K
제품 또는 구성요소 타입	Cam 스위치 구동 헤드
구성요소 이름	KCE
제품 호환성	후면 마운팅 몸체 12 및 20 A 의해 구멍 4개
Cam 스위치 헤드 타입	전면 플레이트 있는 45 X 45mm
조작자의 타입	적색 핸들, 길이 = 35 mm
회전 핸들 패드락킹	있는
레전드의 존재	있는 노란색 범례, 0-1
전환 각	90 °

전기적/기계적 특성

기계적 내구성	1000000 주기
모든 너비에 대한 Cad	45 mm
모든 높이에 대한 Cad	45 mm
모든 깊이에 대한 Cad	71 mm
길이	35 mm
제품 무게	0.06 kg

사용환경

보호 처리	TC
사용온도	-25...55 °C
저장온도	-40...70 °C
내충격성	30 GN 일치되는 IEC 68-2-27
내진동	5 gn 10...150 Hz) 일치되는 IEC 68-2-6
IP 등급	IP40 일치되는 IEC 529 IP40 일치되는 NF C 20-010

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.5 cm

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	61 g

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



RoHS/REACH

웰빙 성과

✓	Svhc 없는 Reach	
✓	유독성 중금속 없음	
✓	수은 없음	
✓	RoHS 면제 정보	예

인증 및 표준

Eu RoHS 지침	준수
	EU RoHS 선언
중국 RoHS 규정	중국 RoHS 선언
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.