

제품 데이터 시트

사양

전원 공급 단자, Canalis KNA, 100A,
가운데 고정형, 극성 3L+N+PE/
3L+PEN, 흰색 RAL9001



KNA100ABT4

기본항목

제품의 범위	Canalis
제품명	KN
모델명	KNA
제품 호환성	Canalis KNA busbar trunking 100 A
제품 또는 구성요소 타입	공급 장치
Conductors Material	알루미늄
[Ie] 정격 운전 전류	100 A
[Ue] 정격 운전 전압	230...500 V
회로의 수	1
버스바 중계 극성	3L + N + PE L + N + PE
보호 타입	보호 없는
제어 타입	없는
색상	백색 RAL 9001)

전기적/기계적 특성

제공된 장비	End cover
마운팅 위치	Central
마운팅 모드	클립에 의함
취부 방식	버스바
결선	러그 35 mm ² 유연한 러그 35 mm ² 단단한
너비	685 mm
깊이	112 mm
높이	127 mm
제품 무게	2.94 kg
표준	IEC 61439-6

사용환경

Ip 등급	IP55 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK08 conforming to IEC 62262

포장 단위

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 것이며, 구체적인 사양은 제품 사양서와 기술 문서를 참조하십시오.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11.200 cm
Package 1 Width	12.700 cm
Package 1 Length	68.500 cm
Package 1 Weight	3.140 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	50.000 cm
Package 2 Width	62.000 cm
Package 2 Length	92.000 cm
Package 2 Weight	47.000 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [여](#)

✓ 무 할로겐 제품

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [준수](#)
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.