



기본항목

제품의 범위	EasyPact MVS
레인지	EasyPact
제품 또는 구성요소 타입	스위치 연결해제장치
Application	Distribution
극 설명	3P
네트워크 타입	AC
회로 차단기 등급 코드	NA
격리용 적합성	Yes conforming to IEC 60947-3
활용 카테고리	AC - 23A

전기적/기계적 특성

네트워크 주파수	50/60 Hz
제어 타입	누름버튼
마운팅 모드	고정
취부 방식	베이스 플레이트
연결 포지션	수평 수직
연결의 위치	후면
[Ie] 정격 운전 전류	AC - 23A 4000 A AC 50/60 Hz 690 V
정격 듀티	계속적
[Ui] 정격 절연 전압	1000 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	12 kV 일치되는 IEC 60947-3
[Icw] 정격 단시간 내 전류	55 KA 동안 1 s 일치되는 IEC 60947-3 에서 -5...70 °C 30 KA 동안 3 s 일치되는 IEC 60947-3 에서 -5...70 °C
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량	121 KA AC 에서 50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압	690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
접점 포지션 지시기	예
기계적 내구성	20000 주기 유지보수 있는 일치되는 IEC 60947-3

부연 설명: 본 문서는 특정 사용자 애플리케이션에 대한 이러한 제품의 전할 성능을 파악하기 위한 목적용인 대체하는 문서 사용되지 않습니다.

10000 주기 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3

전기적 내구성	AC - 23A 5000 주기 440 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3 AC - 23A 2500 주기 690 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
연결 피치	115 mm 스프레더(확장기) 없는
높이	352 mm
너비	422 mm
깊이	297 mm
제품 무게	60 kg

## 사용환경

표준	IEC 60947-3
제품 인증	GOST IEC CCS CCC
IP 등급	IP40
오염 정도	4 일치되는 IEC 60664-1
사용온도	-5...70 °C
보관시 주변 대기 온도	-40...85 °C without control unit

## Packing Units

패키지 유형 1	PCE
패키지 1의 단위 수	1
패키지 1 무게	3 kg
패키지 1 높이	30 cm
패키지 1 너비	20 cm
패키지 1 길이	10 cm

## Offer Sustainability

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	<a href="#">REACH 선언</a>
EU RoHS 지침	준수 <a href="#">EU RoHS 선언</a>
수은 없음	예
RoHS 면제 정보	예
중국 RoHS 규정	<a href="#">중국 RoHS 선언</a> 중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시	<a href="#">제품 환경 프로필</a>
순환성 프로필	<a href="#">수명 종료 정보</a>
PVC 없음	예

## 계약 보증

보증	18 months
----	-----------