


제품 데이터 시트

사양



EP MVS 1000A NA 4P Right Withdrawal switch disconnecter

MVS22262

기본항목

제품의 범위	EasyPact MVS
레인지	EasyPact
제품 또는 구성요소 타입	스위치 연결해제장치
Application	Distribution
극 설명	4P
중성 포지션	오른쪽
네트워크 타입	AC
회로 차단기 등급 코드	NA
절연에 대한 적합성	예 일치되는 IEC 60947-3
활용 카테고리	AC - 23A

전기적/기계적 특성

네트워크 주파수	50/60 Hz
제어 타입	누름버튼
마운팅 모드	인출
취부 방식	레일
연결 포지션	수평 수직
연결의 위치	후면
[Ie] 정격 운전 전류	AC - 23A 1000 A AC 50/60 Hz 690 V
정격 듀티	계속적
[Ui] 정격 절연 전압	1000 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	12 kV 일치되는 IEC 60947-3
[Icw] 정격 단시간 내 전류	50 KA 동안 1 s 일치되는 IEC 60947-3 에서 -5...70 °C 25 KA 동안 3 s 일치되는 IEC 60947-3 에서 -5...70 °C
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량	105 KA AC 에서 50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압	690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
접점 포지션 지시기	예
기계적 내구성	20000 주기 유지보수 있는 일치되는 IEC 60947-3 10000 주기 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
전기적 내구성	AC - 23A 6000 주기 440 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3 AC - 23A 4000 주기 690 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
연결 피치	115 mm 스프레더(확장기) 없는

높이	439 mm
너비	556 mm
깊이	395 mm
제품 무게	85 kg

사용환경

표준	IEC 60947-3
제품 인증	GOST CCC CCS IEC
Ip 등급	IP40
오염 정도	4 일치되는 IEC 60664-1
사용온도	-5...70 °C
보관시 주변 대기 온도	-40...85 °C without control unit

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	35.2 cm
Package 1 Width	53.7 cm
Package 1 Length	29.7 cm
Package 1 Weight	85.0 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ Pvc 없음

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [면제 준수](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

순환성 프로파일 [수명 종료 정보](#)