


제품 데이터 시트

사양



Metal extension box H300xW500xD80 IP66 IK10 RAL 7035

NSYAES358SB

❗ 판매 중단일 2020. 11. 27.

❗ 서비스 종료 2022. 11. 27.

❗ 중단

기본항목

레인지	Spacial
제품명	Spacial SBM
Application	Multi-purpose
Category	Extension box
모델명	SBM
Enclosure Nominal Height	300 mm
Enclosure Nominal Width	500 mm
Enclosure Nominal Depth	80 mm
장치 구성	1 몸체 4 screw
몸체 타입	Single piece body folded and welded
Cover Fixing	Half turn metal screw
Lock Type	Captive screw PZ2 inside the enclosure

전기적/기계적 특성

자재	시트 스틸
표면 마감	Polyester powder
색상	회색 RAL 7035)
Ip 등급	IP66 1 device 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK10 conforming to IEC 62262
저장온도	-35...60 °C
Operating Temperature	-35...80 °C
제품 무게	2.688 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서 및 기술 문서를 참조하십시오.

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성

Eu Rohs 지침

선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

[EU RoHS 선언](#)

환경 공시

[제품 환경 프로파일](#)