

제품 데이터 시트

사양



Spacial CRN 평면 도어 w/o
mount.plate. H1000xW600xD250
IP66 IK10 RAL7035..

NSYCRN106250

기본항목

레인지	Spacial
제품명	Spacial CRN
Application	Multi-purpose
Category	Compact enclosure
Enclosure Nominal Height	1000 mm
Enclosure Nominal Width	600 mm
Enclosure Nominal Depth	250 mm
Installation Accessory Type	Wall-mounting
장치 구성	1 몸체 1 케이블 글랜드 플레이트 1 도어 1 lock
Door Type	Plain
마운팅 플레이트 설명	Without mounting plate

전기적/기계적 특성

Body Type	Back welded with double profile forming a protected sealed area Sides made from a single folded section
도어의 수	전면 정면 1
도어 열림	양면사용 가능한 120 °)
Lock Type	3 mm double-bar lock
글랜드 플레이트의 타입	Standard
Accessibility For Operation	전면
Removable Parts	Door by hinges Cable gland plate 스크류들에 의한
자재	몸체 스틸
표면 마감	epoxy-polyester powder
색상	회색 RAL 7035)
표준	IEC 62208
제품 인증	UL cUL DNV-GL
제품 무게	26.6 kg

사용환경

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 해당 제품의 기술 사양서를 참조하십시오.

ip 등급	IP66 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK10 일치되는 IEC 62262

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	26.500 cm
Package 1 Width	61.000 cm
Package 1 Length	101.500 cm
Package 1 Weight	23.280 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	197.000 cm
Package 2 Width	100.000 cm
Package 2 Length	120.000 cm
Package 2 Weight	292.360 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음