

제품 데이터 시트

사양



Climasys Ultra thin resistance heater low starting current 12W 120V 110x140mm

NSYCRS10W120V

❗ 판매 중단일 2021. 12. 31.

❗ 중단

기본항목

레인지	ClimaSys
제품명	ClimaSys CR
제품 또는 구성요소 타입	Ultra thin resistance heater
전력 범위	12 W
입력 전압	120 V AC 50/60 Hz
전기적 연결	케이블 길이: 2 m

전기적/기계적 특성

구동 포지션	수직 수평
사용온도	-60...70 °C
온도 설정 범위	-40...70 °C
자재	실리콘 고무
높이	External 110 mm
너비	External 140 mm
깊이	External 1.6 mm
장치 구성	6 self-adhesive Velcro pads 6 plastic spacers 4 Telequick nuts 4 clip-on nuts fixing accessories
사용 조건	Electrical protection is needed Heaters must be installed with a thermal controller Air sealed enclosure
고정 모드	스크류 4개에 의함
취부 방식	DIN 레일 Standard mounting plate Adhesive Velcro 텔레퀘스트 마운팅 플레이트

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

본 제품은 Schneider Electric의 제품이며, 이 제품의 사용에 대한 자세한 내용은 Schneider Electric의 웹사이트를 참조하십시오.

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach	
✓ 수은 없음	
✓ Rohs 면제 정보	예
Eu Rohs 지침	준수 EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언 중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.