

제품 데이터 시트

사양



Climasys 초박 저항 히터 (전류 12W 240V로 낮게 시작) 110x140mm

NSYCRS10W240V

기본항목

레인지	ClimaSys
제품명	ClimaSys CR
제품 또는 구성요소 타입	Ultra thin resistance heater
전력 범위	12 W
입력 전압	240 V AC 50/60 Hz
전기적 연결	케이블 길이: 2 m

전기적/기계적 특성

구동 포지션	수직 수평
사용온도	-60...70 °C
온도 설정 범위	-40...70 °C
자재	실리콘 고무
높이	External 110 mm
너비	External 140 mm
깊이	External 1.6 mm
장치 구성	6 self-adhesive Velcro pads 6 plastic spacers 4 Telequick nuts 4 clip-on nuts fixing accessories
사용 조건	Electrical protection is needed Heaters must be installed with a thermal controller Air sealed enclosure
고정 모드	스크류 4개에 의함
취부 방식	Standard mounting plate Adhesive Velcro DIN 레일 텔레패스트 마운팅 플레이트

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.0 cm
Package 1 Width	25.5 cm
Package 1 Length	28.5 cm

본 문서는 Schneider Electric의 기밀 정보입니다. 무단 배포는 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

Package 1 Weight	280.0 g
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	440
Package 2 Height	172.0 cm
Package 2 Width	100.0 cm
Package 2 Length	120.0 cm
Package 2 Weight	137.0 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 면제 준수

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)

중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음