제품 데이터 시트

사양

Climasys Ultra thin resistance heater low starting current 20W 120V 130x250mm

NSYCRS25W120V

판매 중단일 2021. 12. 31.

중단

기본항목

레인지	ClimaSys
제품명	ClimaSys CR
제품 또는 구성요소 타입	Ultra thin resistance heater
전력 범위	25 W
입력 전압	120 V AC 50/60 Hz
전기적 연결	케이블 길이: 2 m

전기적/기계적 특성

구동 포지션	수직 수평
사용온도	-60…70 °C
온도 설정 범위	-40…70 °C
자재	실리콘 고무
높이	External 110 mm
너비	External 230 mm
깊이	External 1.6 mm
장치 구성	6 self-adhesive Velcro pads 6 plastic spacers 4 Telequick nuts 4 clip-on nuts fixing accessories
사용 조건	Heaters must be installed with a thermal controller Air sealed enclosure Electrical protection is needed
고정 모드	스크류 4개에 의함
취부 방식	Standard mounting plate DIN 레일 Adhesive Velcro 텔레패스트 마운팅 플레이트

계약 보증

보증	18 months

부인 성명 : 본 문서는 특정 사용자 애플리케이션에 대한 이러한 제품의 적합성 또는 신뢰성을 파악하기 위한 독점적 용도 대체하는 문서로 사용되지 않습니다.

지속 가능성

Green Premium^{TM} 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO_2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

Green Premium 자세히 알아보기 >

제품 지속 가능성 평가 가이드 >

RoHS/REACh

웰빙 성과

Svhc 없는 Reach	
수은 없음	
Rohs 면제 정보	예

인증 및 표준

Eu Rohs 지침	준수 EU RoHS 선언
중국 **Rohs** 규정	중국 RoHS 선언 중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.