

제품 데이터 시트

사양



ClimaSys CVHD 옥외용, HD fan-box without grille and 필터 550 m3/h 24VDC

NSYCVF550M24FB

기본항목

레인지	ClimaSys
제품명	ClimaSys CV
제품 또는 구성요소 타입	Fanbox without grille and filter
Application	Outdoor heavy duty
호환성	Thalassa PHD Spacial S3HD Spacial SFHD
Flow Rate	Free flow rate: 550 m3 / H at 50 Hz 550 m3 / H at 60 Hz
[Us] 정격 입력 전압	18...30 V DC
입력 전압	24 V DC
Certification	CE UL 일치되는 UL 508 A CSA 일치되는 CSA C22.2 Ecodesign directive 2009/125/EC

전기적/기계적 특성

Absorbed Power	59 W
[In] 정격 전류	1.2 A
Noise Level < At	60 dB
Bearing Type	Ball
높이	External 223 mm
너비	External 223 mm
깊이	External 90 mm
제품 무게	1.7 kg
색상	dark grey RAL 7016)
사용온도	-20...50 °C
저장온도	-40...80 °C
Maximum Pressure	450 Pa flow rate 0 m³/h
결선	Spring clamp terminal
Ip 등급	IP55 grid: IP44
장치 구성	1 fanbox 4 screw

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

사용 조건	Surrounding environment must be relatively clean Overfrequent filter replacement should be avoided Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature Filter must be cleaned and replaced regularly Flow rates depends on the work point, see ProClima software
-------	---

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.0 cm
Package 1 Width	15.0 cm
Package 1 Length	15.0 cm
Package 1 Weight	2.0 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 [면제 준수](#)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 [수명 종료 정보](#)