

제품 데이터 시트

사양



SPACIAL S3X 스테인레스 304L,
Scotch Brite® 마감,
H1000xW800xD300mm.

NSYS3X10830

기본항목

레인지	Spacial
제품명	Spacial S3X
Enclosure Type	Multi-purpose
Category	Compact enclosure
Nominal Height	1000 mm
Nominal Width	800 mm
Nominal Depth	300 mm
Product Installation	Wall-mounting
장치 구성	1 몸체 1 reinforcement frame drilled 도어 1 도어 2 lock 도어

전기적/기계적 특성

Body Type	Single piece body, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Door Type	Plain
도어의 수	전면 정면 1
도어 열림	양면사용 가능한 120 °)
Lock Type	2 points lock, 3 mm double-bar
마운팅 플레이트 설명	Without mounting plate
글랜드 플레이트의 타입	Without gland plate
Accessibility For Operation	전면
Removable Parts	Door by hinges
소재	Body and door stainless steel 304L Lock zamak 경첩 스테레스 스틸
표면 마감	Body and door Scotch-Brite® brushed Lock 크롬도금된
제품 무게	37.4 kg

사용환경

표준	IEC 62208
제품 인증	UL 508 type A CAN/CSA 22

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

ip 등급	IP66 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK10 일치되는 IEC 62262
환경적 특성	부식성 Specific hygiene

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	102.006 cm
Package 1 Width	32.512 cm
Package 1 Length	81.508 cm
Package 1 Weight	37.399 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	177 cm
Package 2 Weight	247 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음