


제품 데이터 시트

사양



Metal 산업용 박스 도어 H200xW300xD80 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM20308

기본항목

레인지	Spacial
제품명	Spacial SBM
Application	Multi-purpose
Category	Industrial box
모델명	SBM
인클로저 타입	Flat face box
Enclosure Nominal Height	200 mm
Enclosure Nominal Width	300 mm
Enclosure Nominal Depth	80 mm
인클로저 마운팅	벽 마운트됨
장치 구성	4 cover screw 1 커버 1 몸체
몸체 타입	Single piece body folded and welded
전면 커버의 타입	평 도어
Cover Fixing	Half turn metal screw
Lock Type	Captive screw PZ2 outside sealed area
Removable Parts	커버 by captive screws

전기적/기계적 특성

자재	시트 스틸
표면 마감	Polyester powder
색상	회색 RAL 7035)
표준	IEC 62208
제품 인증	LR DNV-GL UL BV
Ip 등급	IP66 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK10 conforming to IEC 62262
저장온도	-35...60 °C
Operating Temperature	-35...80 °C
제품 무게	2.128 kg

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 최신 제품 사양과 일치하지 않을 수 있습니다.

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.5 cm
Package 1 Width	21.5 cm
Package 1 Length	31.5 cm
Package 1 Weight	2.128 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	112
Package 2 Height	105.0 cm
Package 2 Width	80.0 cm
Package 2 Length	120.0 cm
Package 2 Weight	249.0 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

- ✓

Svhc 없는 Reach
- ✓

유독성 중금속 없음
- ✓

수은 없음
- ✓

Rohs 면제 정보

예

인증 및 표준

Reach 규정	REACH 선언
Eu Rohs 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시	제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	특정 재활용 작업 필요 없음