

제품 데이터 시트

사양



Spacial SF 인클로저 with 마운팅 플레이트 - assembled - 1800x600x400 mm

NSYSF18640P

기본항목

레인지	Spacial
Extended Range	Spacial SF
Application	Multi-purpose
제품 또는 구성요소 타입	Suitable enclosure
Enclosure Nominal Height	1800 mm
Enclosure Nominal Width	600 mm
Enclosure Nominal Depth	400 mm
인클로저 마운팅	Floor-standing
장치 구성	2 슬라이드 레일 4 mounting plate bracket 1 structure 1 도어 1 locking system with handle 도어 1 후면 패널 1 루프 1 마운팅 플레이트

전기적/기계적 특성

구조 타입	Panels and doors built into the structure Perforated structure with a pitch of 25 mm Formed from a single section Vertical uprights joined with top and bottom frames
도어 열림	양면사용 가능한 120 °)
도어 타입	Plain 전면
마운팅 플레이트 설명	평면
글랜드 플레이트의 타입	Without gland plate
Lock Type	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front door
도어의 수	전면 1
Accessibility For Operation	Sides of enclosure Rear 전면
Removable Parts	Door 스크류들에 의한 경첩 Mounting plate 스크류들에 의한 mounting plate bracket Rear panel 스크류들에 의한 Roof 스크류들에 의한 Mounting plate bracket 스크류들에 의한 Sliding rail 스크류들에 의한

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

자재	프레임 아연도금된 스틸 직립부 아연도금된 스틸 도어 시트 스틸 패널 시트 스틸 경첩 zamak 핸들 30 % 광섬유 포함된 폴리아미드 6
표면 마감	epoxy-polyester powder
색상	Enclosure 회색 RAL 7035) 핸들 검은색 RAL 9005)
제품 무게	102 kg

사용환경

표준	IEC 62208
보호의 Nema 정도	NEMA 3R/12
IP 등급	IP55 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK10 일치되는 IEC 62262

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	49.0 cm
Package 1 Width	65.0 cm
Package 1 Length	213.0 cm
Package 1 Weight	95.0 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	193.0 cm
Package 2 Width	65.0 cm
Package 2 Length	98.0 cm
Package 2 Weight	190.0 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음