

제품 데이터 시트

사양



SMX 316L stainless monobloc 인클로저, H1800xW800xD400mm, Scotch Brite® finish.

NSYSMX18840H

기본항목

레인지	Spacial
제품명	Spacial SMX
Enclosure Type	Multi-purpose
Category	Compact enclosure
Nominal Height	1800 mm
Nominal Width	800 mm
Nominal Depth	400 mm
Product Installation	Floor-standing
장치 구성	1 몸체 1 케이블 글랜드 플레이트 1 locking system with handle 도어 4 mounting plate bracket 1 도어

전기적/기계적 특성

몸체 타입	Single piece body folded and welded
Door Type	Plain
도어 열림	양면사용 가능한 120 °)
도어의 수	전면 정면 1
Lock Type	3 points lock, handle with 5 mm double-bar insert
글랜드 플레이트의 타입	평면
Accessibility For Operation	전면
마운팅 플레이트 설명	Without mounting plate
자재	핸들 zamak 경첩 스텐레스 스틸 Body and door 스텐레스 스틸 316L
Removable Parts	Door by hinges Mounting plate bracket 스크류들에 의함 Cable gland plate 클립에 의함
표면 마감	Enclosure Scotch-Brite® brushed 핸들 도료칠된
제품 무게	98 kg

사용환경

표준	IEC 62208
Ip 등급	IP66 일치되는 IEC 60529

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

보호의 Ik 정도	IK10 일치되는 IEC 62262
제품 인증	UL 508 CAN/CSA 22
환경적 특성	부식성 Specific hygiene

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	48.0 cm
Package 1 Width	85.0 cm
Package 1 Length	193.0 cm
Package 1 Weight	100.0 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음