

제품 데이터 시트

사양



Spacial SF ventilated roof - 800x800 mm



NSYSVR808

기본항목

레인지	Spacial
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	인클로저 액세서리
제품 또는 구성요소 타입	통풍 지붕
Application	Electronic application Multi-purpose
마운팅 위치	On top of enclosure
호환성	Spacial Spacial SF suitable enclosure
장치 구성	4 elevator 1 루프
세트당 수량	1 세트

전기적/기계적 특성

자재	스틸 플라스틱
색상	회색 RAL 7035) 회색
표면 마감	Epoxy-polyester powder
고정 모드	By elevators - 나사타입 M12 - 루프 고정 포인트 위치
높이	72 mm
너비	Real: 770 mm 공칭: 800 mm
깊이	Real : 770 mm 공칭 : 800 mm
Ip 등급	IP30 일치되는 IEC 60529

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.0 cm
Package 1 Width	77.5 cm
Package 1 Length	78.5 cm
Package 1 Weight	13.0 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	8

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 변경될 수 있습니다.

Package 2 Height	78.0 cm
Package 2 Width	80.0 cm
Package 2 Length	120.0 cm
Package 2 Weight	117.0 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 예

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

순환성 프로파일 특정 재활용 작업 필요 없음