

제품 데이터 시트

사양



PC box IP66 IK08 RAL7035
Int.H125W80D65
Ext.H138W93D72 불투명 PC 커버
H20

NSYTBP1397

기본항목

레인지	Thalassa
제품명	Thalassa TBP
Application	Multi-purpose
Category	Industrial box
높이	138 mm
너비	93 mm
깊이	72 mm
Internal Height	125 mm
Internal Width	80 mm
Internal Depth	65 mm
인클로저 마운팅	벽 마운트됨
장치 구성	1 몸체 1 커버 4 cover screw
세트당 수량	2 세트
몸체 타입	One piece moulded
전면 커버의 타입	Low plain cover
Cover Fixing	Plastic screws
Lock Type	Captive screw 평 outside sealed area
Removable Parts	커버 by captive screws

전기적/기계적 특성

소재	폴리카보네이트
색상	회색 RAL 7035)
표준	UL 508 A IEC 62208
제품 인증	TÜV UL
전기적 절연 클래스	클래스 II
마운팅 위치	실외 (with canopy or shelter and anticondensation valve)
제품 무게	0.25 kg

사용환경

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

Ip 등급	IP66 일치되는 NEMA 4.4X
보호의 Ik 정도	IK08 conforming to IEC 62262
내화성	960 °C
저장온도	-15...60 °C
Operating Temperature	-25...80 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.25 cm
Package 1 Width	7.25 cm
Package 1 Length	10.25 cm
Package 1 Weight	252 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	696
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	135 cm
Package 2 Weight	211 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

- ✓

Svhc 없는 Reach
- ✓

유독성 중금속 없음
- ✓

수은 없음
- ✓

Rohs 면제 정보

예

인증 및 표준

Reach 규정	REACH 선언
Eu Rohs 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시	제품 환경 프로파일
순환성 프로파일	수명 종료 정보