

제품 데이터 시트

사양



Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 100...130 V AC - IP65 - wall

PKB63P514

- ❗ 판매 중단일 2022. 9. 21.
- ❗ 서비스 종료 임박 2024. 9. 21.

❗ 중단

기본항목

레인지	PratiKa
제품 또는 구성요소 타입	Interlocked socket
모델명	Unika socket
Plug, Socket Category	Low voltage
극 설명	3P + E
네트워크 타입	AC
Outlet Standard	Industrial

전기적/기계적 특성

마운팅 모드	Wall-mounted
[In] 정격 전류	63 A
[Ue] 정격 운전 전압	100...130 V
네트워크 주파수	50/60 Hz
Ground Lug Clockwise Position	4 h
보호 타입	보호 없는
Plug, Socket Material	하우징 self-extinguishing polymer
Contacts Material	핀 스텔레스 스틸 스크류 스텔레스 스틸
결선	포착 스크류
Maximum Cable Cross Section	35 mm ²
Maximum Cable Outer Diameter	25 mm
케이블 입구	케이블 글랜드
스레드 타입	Pg 21
제품 무게	3 kg
베이스 제원	140 x 430 mm
높이	430 mm
너비	140 mm
깊이	190 mm
색상	회색 RAL 7035)
Voltage Colour	Yellow

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품이며, 무단으로 복사, 배포, 판매, 사용, 또는 기타 형태로 무단으로 사용될 수 없습니다.

사용환경

표준	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Ip 등급	IP65 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK09 conforming to EN 62262
내화성	750 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
상대 습도	50 % 에서 40 °C 70 % 에서 30 °C 90 % 에서 20 °C
사용온도	35 °C (86400 s) -25...40 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	19.5 cm
Package 1 Width	14 cm
Package 1 Length	43 cm
Package 1 Weight	3.06 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------