

제품 데이터 시트

사양



Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall

PKB63P544

❗ 판매 중단일 2023. 6. 30.

❗ 중단

기본항목

레인지	PratiKa
제품 또는 구성요소 타입	Interlocked socket
모델명	Unika socket
Plug, Socket Category	Low voltage
극 설명	3P + E
네트워크 타입	AC
Outlet Standard	Industrial

전기적/기계적 특성

마운팅 모드	Wall-mounted
[In] 정격 전류	63 A
[Ue] 정격 운전 전압	480...500 V
네트워크 주파수	50/60 Hz
Ground Lug Clockwise Position	7 h
보호 타입	보호 없는
Plug, Socket Material	하우징 self-extinguishing polymer
Contacts Material	핀 스텐레스 스틸 스크류 스텐레스 스틸
결선	포착 스크류
Maximum Cable Cross Section	35 mm ²
Maximum Cable Outer Diameter	25 mm
케이블 입구	케이블 글랜드
스레드 타입	Pg 21
제품 무게	3 kg
베이스 제원	140 x 430 mm
높이	430 mm
너비	140 mm
깊이	190 mm
색상	회색 RAL 7035)
Voltage Colour	Black

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 것이며, 구체적인 사양은 제품 사양서와 다를 수 있습니다.

사용환경

표준	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip 등급	IP65 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK09 conforming to EN 62262
내화성	750 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
상대 습도	50 % 에서 40 °C 70 % 에서 30 °C 90 % 에서 20 °C
사용온도	35 °C (86400 s) -25...40 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	19.5 cm
Package 1 Width	14.0 cm
Package 1 Length	43.0 cm
Package 1 Weight	3.06 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 Rohs 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음