

# 제품 데이터 시트

사양



## Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP65 - panel

PKB63U545

❗ 판매 중단일 2022. 9. 21.

❗ 서비스 종료 임박 2024. 9. 21.

❗ 중단

### 기본항목

레인지	PratiKa
제품 또는 구성요소 타입	Interlocked socket
모델명	Unika socket
Plug, Socket Category	Low voltage
극 설명	3P + N + E
네트워크 타입	AC
Outlet Standard	Industrial

### 전기적/기계적 특성

마운팅 모드	Panel-mounted
[In] 정격 전류	63 A
[Ue] 정격 운전 전압	480...500 V
네트워크 주파수	50/60 Hz
Ground Lug Clockwise Position	7 h
보호 타입	보호 없는
제품 호환성	Modular device
Plug, Socket Material	하우징 self-extinguishing polymer
Contacts Material	핀 스텐레스 스틸 스크류 스텐레스 스틸
결선	포착 스크류
Maximum Cable Cross Section	35 mm <sup>2</sup>
Maximum Cable Outer Diameter	25 mm
제품 무게	3 kg
베이스 제원	140 x 430 mm
높이	430 mm
너비	140 mm
깊이	116 mm
색상	회색 RAL 7035)
Voltage Colour	Black

### 사용환경

표준	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip 등급	IP65 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK09 conforming to EN 62262
내화성	750 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
상대 습도	50 % 에서 40 °C 70 % 에서 30 °C 90 % 에서 20 °C
사용온도	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## 포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16.7 cm
Package 1 Width	14 cm
Package 1 Length	43 cm
Package 1 Weight	2.71 kg

## 계약 보증

보증	18 months
----	-----------