

제품 데이터 시트

사양



PratiKa 소켓 - screw - angled - 16A - 3P + N + E - 380...415 V AC - wall

PKF16W435

⚠ 서비스 종료 임박 2029. 12. 31.

⚠ 중단

기본항목

레인지	Mureva
제품 또는 구성요소 타입	소켓
모델명	Mureva socket
Plug, Socket Category	Low voltage
극 설명	3P + N + E
네트워크 타입	AC
Outlet Standard	Industrial

전기적/기계적 특성

마운팅 모드	Wall-mounted
플러그, 소켓, 제어 스테이션 형상	각진
[In] 정격 전류	16 A
[Ue] 정격 운전 전압	380...415 V
네트워크 주파수	50/60 Hz
Ground Lug Clockwise Position	6 h
Plug, Socket Material	하우징 self-extinguishing engineering polymer
Contacts Material	슬리브 황동
결선	포착 스크류
케이블 단면	1...4 mm ²
케이블 외부 직경	21 mm
스레드 타입	M25
제품 무게	0.27 kg
높이	120 mm
너비	90 mm
깊이	116 mm
색상	회색 RAL 7035)
Voltage Colour	Red

사용환경

표준	IEC 60309-2 IEC 60309-1
----	----------------------------

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

ip 등급	IP44 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK08 conforming to EN 62262
내화성	750 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
상대 습도	50 % 에서 40 °C 70 % 에서 30 °C 90 % 에서 20 °C
사용온도	35 °C (86400 s)

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.000 cm
Package 1 Width	11.500 cm
Package 1 Length	15.000 cm
Package 1 Weight	232.800 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	17.500 cm
Package 2 Width	26.500 cm
Package 2 Length	27.000 cm
Package 2 Weight	1.555 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	12
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	3.654 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 Rohs 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [선제 준수\(EU RoHS 법적 범위 외 제품\)](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 [특정 재활용 작업 필요 없음](#)