



기본항목

제품 또는 구성요소 타입	수동적 필터
제품 사양 응용	전류 조화의 감소

전기적/기계적 특성

범위 호환성	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar 61
[문의] 정격 공급 전압	480 V +/- 10 %
Power supply frequency	60 Hz +/- 2 %
드라이브당 수량	드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV61W15 kW/20 hp 드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV61H15 kW/20 hp 드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV71H15 kW/20 hp 드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV71W15 kW/20 hp 드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV650 벽 마운트, 15 kW/20 hp 드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV630 벽 마운트, 15 kW/20 hp 드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV950 벽 마운트, 15 kW/20 hp 드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV930 벽 마운트, 15 kW/20 hp
[In] 정격 전류	25 A 입력 26 A 출력
상들의 네트워크 수	3 상
THDI	10 % variable speed drive ATV61W 15 kW/20 hp 16 % variable speed drive ATV61H 15 kW/20 hp 16 % variable speed drive ATV71H 15 kW/20 hp 16 % variable speed drive ATV71W 15 kW/20 hp 10 % variable speed drive ATV650 15 kW/20 hp 10 % variable speed drive ATV630 15 kW/20 hp 10 % variable speed drive ATV950 15 kW/20 hp 10 % variable speed drive ATV930 15 kW/20 hp
최대 전류	1.5 x 공칭 전류 (반치폭 = 60 s)
효율성	98 %
열 손실	224 W
Cos phi	1 line 전류의 150 % 0.85 line 전류의 75 % 0.99 라인 전류의 100 %
전기적 연결	X1-1...X2-3 터미널, 접속 정전용량: 0.5...10 mm ² A, B 터미널, 접속 정전용량: 2.5 mm ²

부연 설명: 본 문서는 특정 사용자 애플리케이션에 대한 이러한 제품의 전할할 정 또는 신뢰성을 파악하기 위한 목적으로만 사용됩니다. 대체하는 문서 사용되지 않습니다.

전기적 절연 클래스	클래스 F
제품 무게	25 kg

사용환경

IP 등급	IP20 IP55 enclosure mounting)
내진동	2 mm peak to peak (f= 5...13.2 Hz) 일치되는 EN 60068-2-6 0.7 gn (f= 13.2...150 Hz) 일치되는 EN 60068-2-6
상대 습도	5...85 % 응축 없는
사용온도	45...60 °C °당 전류 출력감세 3 % 있는) 5...45 °C 전류 출력감세 없는)
보관시 주변 대기 온도	-25...55 °C 원래의 포장에 스토리지 -25...65 °C during transport
사용 고도	<= 1000 m 전류 출력감세 없는 > 1000...4000 m 1000 m당 전류 출력감세 5 % 있는
표준	EN/IEC 61000-2-4 EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 61000-2-2 EN/IEC 61000-3-4 G5/4 engineering recommendation EN/IEC 61000-3-12

Packing Units

패키지 1 무게	23.000 kg
패키지 1 높이	0.510 DM
패키지 1 너비	0.400 DM
패키지 1 길이	0.600 DM

Offer Sustainability

REACH 규정	REACH 선언
SVHC 없는 REACH	예
EU RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
유독성 증급속 없음	예
수은 없음	예
RoHS 면제 정보	예
중국 RoHS 규정	중국 RoHS 선언

계약 보증

보증	18 개월
----	-------