제품 데이터 시트

사양

module XPSBCE - two-hand control - 115 V AC

XPSBCE3410P

판매 중단일 2021. 6. 30.

서비스 종료 2021. 7. 1.

판매 중지 서비스

기본항목

제품의 범위	Preventa 안전 자동화
제품 또는 구성요소 타입	Preventa 안전 모듈
안전 모듈 이름	XPSBCE
안전 모듈 응용프로그램	양손 제어 스테이션의 전기 모니터링용
모듈의 기능	양손 제어 스테이션 모니터링
안전 레벨	PL E / 카테고리 4에 도달할 수 일치되는 EN / ISO 13849-1 SILCL 3 도달할 수 일치되는 EN / IEC 62061
안전 안정성 데이터	DC > 99 % 일치되는 EN / ISO 13849-1 MTTFd = 37 years 일치되는 EN / ISO 13849-1 PFHd = 3E-8 1/h 일치되는 EN / IEC 62061
결선	포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 있는 포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 없는 포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 2 x 0.25...2 x 1 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 없는 포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는 포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² 고체 케이블 엔드 없는 포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² 유연한 케이블 엔드 없는 포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 2 x 0.2...2 x 1 mm² 고체 케이블 엔드 없는 포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 2 x 0.2...2 x 1 mm² 유연한 케이블 엔드 없는
출력 타입	릴레이, 2 NO 회로, 볼트 없음
추가 회로의 수	1 NC
[Us] 정격 입력 전압	115 V AC - 15, 15 %

전기적/기계적 특성

입력 간 동기화 시간	0.5 s
전원 주파수	50/60 Hz
Power Consumption In Va	4 VA
입력 보호 타입	내부, 전자적
입력의 수	1 NC + NO
입력 호환성	-핸드 제어 일치되는 EN 574/ISO 13851 - III C
제어 회로 전압	24 V DC

부인 성명 : 본 문서는 특정 사용자 애플리케이션에 대한 이러한 제품의 적합성 또는 신뢰성을 파악하기 위한 목적으로 사용되지 않습니다.

제동용량	3600 VA 유입 AC - 15 B300 릴레이 출력 360 VA 유지 AC - 15 B300 릴레이 출력
제동용량	1.5 A 에서 24 V DC - 13) 시간 상수: 50 ms 릴레이 출력
[Ith] 연속 통전 전류	6 A
관련되는 퓨즈 등급	6 A GG 릴레이 출력 일치되는 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 부품 200
최소 출력 전류	10 mA 릴레이 출력
최소 출력 전압	17 V 릴레이 출력
Maximum Response Time On Input Open	50 ms
[Ui] 정격 절연 전압	300 V (오손도 이) 일치되는 IEC 60947-5-1 300 V (오손도 이) 일치되는 DIN VDE 0110 part 1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	4 kV 과전압 범주 III 일치되는 IEC 60947-5-1 4 kV 과전압 범주 III 일치되는 DIN VDE 0110 part 1
로컬 시그널링	LEDs 3개
취부 방식	35 mm 대칭적 DIN 레일
제품 무게	0.322 kg

사용환경

표준	EN / IEC 60204-1 EN / IEC 60947-5-1 EN 574 타입 III C/ISO 13851
제품 인증	UL BG CSA
Ip 등급	IP20 터미널) 일치되는 EN / IEC 60529 IP40 인클로저) 일치되는 EN / IEC 60529
사용온도	-25…55 °C
저장온도	-25…75 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12 cm
Package 1 Width	11.5 cm
Package 1 Length	4 cm
Package 1 Weight	325 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6.908 kg
Package 3 Height	77 cm

계약 보증

보증	18 months

지속 가능성

Green Premium^{TM} 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO_2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

Green Premium 자세히 알아보기 >

제품 지속 가능성 평가 가이드 >

투명성 RoHS/REACh

웰빙 성과

유독성 중금속 없음	
수은 없음	
Rohs 면제 정보	예
Pvc 없음	

인증 및 표준

Reach 규정	REACh 선언
Eu Rohs 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
중국 **Rohs** 규정	중국 RoHS 선언
환경 공시	제품 환경 프로필
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필	수명 종료 정보

Dimensions Drawings

Dimensions