

Технические характеристики продукта

Спецификации



4 шины с резьбовыми отверстиями, 160 А, 1400 ММ

04171

⚠ Снято с производства: 7 дек. 2021 г.

⚠ Снято с производства

Основные характеристики

Серия	Linergy
Серия	Linergy
Тип Продукта	Медная сборная шина
Наименование Продукта	Linergy BS
Совместимость Серий Продукта	Prisma Prisma G шкаф Prisma Prisma P шкаф
Описание Шинопровода	Плоская шина
Количество В Одном Комплекте	Комплект из 4 шт.

Дополнительные характеристики

Руководство По Установке	Вертикальная ориентация, рабочее положение: задний
Installation Description	Ячейка - ширина 650 мм Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 мм Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 мм Канал для напольного монтажа - ширина 300 мм Канал для настенного монтажа - ширина 300 мм
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	1000 мВ
[Ie] Номинальный Рабочий Ток	160 А
[Ipk] Допустимый Пиковый Ток	30 кА
I²T On	100000 кА².s
Сечение Шины	15 x 5 мм
Ширина	1400 mm
Вес Нетто	3,74 kg
Тип Присоединения Шины	Отверстие с резьбой М6
Шаг Соединения	Соединение каждое 25 мм
Support Thickness	5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификаты	ASEFA

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	150 cm
Package 1 Weight	3,74 kg

Гарантия на оборудованне

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓ Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓ Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓ Не Содержит Ртуту

✓ Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs **Да**

✓ Продукт С Пластиковыми Деталями,
Не Содержащий Галогенов

Сертификация и стандарты

Директива **Ec Rohs** Соответствует
[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая [Декларация RoHS Китая](#)
Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая Отчетность [Экологический профиль продукта](#)

Weee На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.