

Технические характеристики продукта

Спецификации



4 шины с резьбовыми отверстиями, 400 А, 1400 MM

04173

 Снято с производства: 7 дек. 2021 г.

 Снято с производства

Основные характеристики

Серия	Lineryg
Серия	Lineryg
Тип Продукта	Медная сборная шина
Наименование Продукта	Lineryg BS
Совместимость Серий Продукта	Prisma Prisma G шкаф Prisma Prisma P шкаф
Описание Шинопровода	Плоская шина
Количество В Одном Комплекте	Комплект из 4 шт.

Дополнительные характеристики

Руководство По Установке	Вертикальная ориентация, рабочее положение: задний
Installation Description	Ячейка - ширина 650 мм Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 мм Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 мм Канал для напольного монтажа - ширина 300 мм Канал для настенного монтажа - ширина 300 мм
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	1000 мВ
[Ie] Номинальный Рабочий Ток	400 А
[Ipk] Допустимый Пиковый Ток	55 кА
I²t On	625000 кА².s
Сечение Шины	32 x 5 mm
Ширина	1400 mm
Вес Нетто	8 kg
Тип Присоединения Шины	Отверстие с резьбой M6
Шаг Соединения	Соединение каждое 25 мм
Support Thickness	5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификаты	ASEFA

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	152 cm
Package 1 Weight	8 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

✓

Продукт С Пластиковыми Деталями,
Не Содержащий Галогенов

Сертификация и стандарты

Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.