


Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



COMBINATION PROFILE 27M PRISMA G IP30



01030

! Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2023-05-19

! Nutraukta

Pagrindinis

Range	Prisma
Gaminio Asortimentas	Prisma G
Produkto Arba Komponento Tipas	Central upright
Priedų / Atskirų Dalių Kategorija	Coupling accessory Atsarginė dalis
Suderinamumas Su Diapazonu	Prisma Prisma G korpusas
Ip Apsaugos Laipsnis	IP30
Priedų / Atskirų Dalių Paskirtis	For side by side framework combination

Papildoma

Installation Description	Floor-standing enclosure 600 mm Floor-standing enclosure 300 mm Floor-standing enclosure 850 mm
Number Of Vertical Modules [50 Mm]	27
Montavimo Vieta	Side by side
Quantity Per Set	Rinkinys po 1 vnt.
Aukštis	1380 mm
Grynasis Svoris	2,4 kg
Paviršiaus Apdaila	Smooth Matinis
Apsauginis Apdorojimas	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Colour	Balta(RAL 9001)

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	8,000 cm
1-Os Pakuotės Plotis	21,000 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	138,500 cm
1-Os Pakuotės Svoris	2,400 kg
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	PAL
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	36

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsižada tinkamumo ar patikimumo nustatymo

2-Os Pakuotės Aukštis	75,000 cm
Package 2 Width	200,000 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	120,000 cm
2-Os Pakuotės Svoris	86,400 kg

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

- ✓

Reach Be Svhc
- ✓

Be Sunkių Toksiškų Metalų
- ✓

Be Gyvsidabrio
- ✓

RoHS Išimčių Informacija

Taip
- ✓

Produktas Be Halogeno Plastikinių Dalių

Patvirtinimai ir standartai

Es RoHS Direktyva	Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį) ES RoHS deklaracija
Kinijos RoHS Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija