


Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



LINERGY FC DISTRIBUTION BLOCK FOR COMPACT NSX250 3P FIXED/PLUG- IN+CONNECTION

04405

! Nutraukta

! Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2024-02-14

Pagrindinis

Range	Lineryg
Gaminio Asortimentas	Lineryg
Produkto Arba Komponento Tipas	Device feeder
Product Name	Lineryg FC
Priedų / Atskirų Dalių Kategorija	Jungiamasis priedas
Suderinamumas Su Diapazonu	Prisma Prisma P cubicle
Pateikta Įranga	Prefabricated flexible connection to Linergy busbars

Papildoma

Installation Description	Cubicle 650 mm
Number Of Devices	4 3P)
Polių Aprašymas	3P
Installed Device	ComPact fixed NSX100...160 without direct front rotary handle - vertikalus ComPact fixed NSX250 without direct front rotary handle - vertikalus ComPact fixed NSX100...160 without motor mechanism - vertikalus ComPact fixed NSX250 without motor mechanism - vertikalus ComPact plug-in NSX100...160 without direct front rotary handle - vertikalus ComPact plug-in NSX250 without direct front rotary handle - vertikalus ComPact plug-in NSX100...160 without motor mechanism - vertikalus ComPact plug-in NSX250 without motor mechanism - vertikalus ComPact plug-in NSX100...160 without toggle - vertikalus ComPact plug-in NSX250 without toggle - vertikalus ComPact fixed NSX100...160 with direct front rotary handle - vertikalus ComPact fixed NSX250 with direct front rotary handle - vertikalus ComPact fixed NSX100...160 with motor mechanism - vertikalus ComPact fixed NSX250 with motor mechanism - vertikalus ComPact plug-in NSX100...160 with direct front rotary handle - vertikalus ComPact plug-in NSX250 with direct front rotary handle - vertikalus ComPact plug-in NSX100...160 with motor mechanism - vertikalus ComPact plug-in NSX250 with motor mechanism - vertikalus ComPact plug-in NSX100...160 with toggle - vertikalus ComPact plug-in NSX250 with toggle - vertikalus
Montavimo Atrama	Mounting plate
Installation Direction	Horizontali
[Ui] Rated Insulation Voltage	750 V AC
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
[Ie] Rated Operational Current	800 A 40 °C
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V
[Ipk] Rated Peak Withstand Current	50 kA

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už patikimumo nustatymo

I²T On Activation	25000000 A².s
Permissible Current	800 A 40 °C 725 A 60 °C 675 A 70 °C
Connections - Terminals	Supply flexible bars fazė) , 32 x 8 mm Outgoer plug in fazė) , 4
Standartai	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Gaminio Sertifikatai	KEMA ASEFA
Quantity Per Set	Rinkinys po 1 vnt.
Length	440 mm
Aukštis	132 mm
Gylis	235 mm
Grynasis Svoris	6 kg
Colour	Juoda

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	15,0 cm
1-Os Pakuotės Plotis	25,0 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	45,5 cm
1-Os Pakuotės Svoris	7,13 kg
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	P12
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	14
2-Os Pakuotės Aukštis	45,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	120,0 cm
2-Os Pakuotės Svoris	111,8 kg

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

✓	Reach Be Svhc	
✓	Be Sunkių Toksiškų Metalų	
✓	Be Gyvsidabrio	
✓	Rohs Išimčių Informacija	Taip

Patvirtinimai ir standartai

Es Rohs Direktyva	Atitinka ES RoHS deklaracija
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Weee	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitėmis atliekomis.
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija