


Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



DRILLED VERTICAL FLAT BAR LINERGY BS 80X10 L1675

04528

! Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2024-02-14

! Nutraukta

Pagrindinis

Range	Linergy
Gaminio Asortimentas	Linergy
Produkto Arba Komponento Tipas	Copper busbar
Product Name	Linergy BS
Suderinamumas Su Diapazonu	Prisma Prisma P korpusas
Busbar Description	Flat bar
Quantity Per Set	Rinkinys po 1 vnt.

Papildoma

Installation Direction	Vertikalus rear Vertikalus lateral
Installation Description	Cubicle 650 mm Cubicle 650 + 150 mm
[Ie] Rated Operational Current	1800 A 35 °C
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	25 kA 1 s) 3 supports 50 kA 1 s) 5 supports 65 kA 1 s) 7 supports 75 kA 1 s) 9 supports
Permissible Current	1800 A 35 °C <= IP31 1600 A 35 °C > IP31
Busbar Cross Section	80 x 10 mm
Length	1675 mm
Aukštis	1830 mm
Plotis	140 mm
Gylis	20 mm
Grynasis Svoris	11,22 kg
Type Of Busbar Connection	Ø 10 mm drilled hole
Connection Pitch	Connection each 25 mm
Support Thickness	10 mm

Aplinka

Standartai	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Gaminio Sertifikatai	ASEFA

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	2,0 cm
1-Os Pakuotės Plotis	14,0 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	183,0 cm
1-Os Pakuotės Svoris	11,22 kg
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	P2M
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	40
2-Os Pakuotės Aukštis	26,0 cm
Package 2 Width	200,0 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	120,0 cm
2-Os Pakuotės Svoris	448,8 kg

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

✓	Reach Be Svhc	
✓	Be Sunkių Toksiškų Metalų	
✓	Be Gyvsidabrio	
✓	Rohs Išimčių Informacija	Taip
✓	Be Pvc	
✓	Produktas Be Halogeno Plastikinių Dalių	

Patvirtinimai ir standartai

Es Rohs Direktyva	Atitinka ES RoHS deklaracija
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Weee	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitėmis atliekomis.
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Eksplotavimo ciklo pabaigos informacija