

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Enclosure for modular device,
Mureva Enclosure, 2x18 modules,
earth and neutral terminal blocks

13434

Pagrindinis

Range	Mureva
Product Name	Mureva skydas
Produkto Arba Komponento Tipas	Oro sąlygoms atsparus korpusas
Skydo Tipas	Enclosure for modular device
Mounting Plate Description	Be montavimo plokštės

Papildoma

Skydo Tvirtinimas	Paviršinis
9 Mm Žingsniai	36
Number Of 18 Mm Modules Per Row	18
Total Number Of 18 Mm Modules	36
Number Of Horizontal Rows	2
Electrical Insulation Class	Dviguba izoliacija II klasė
Provided Equipment	2 ženklavimo rinkinys 2 wiring strap 1 gnybtų bloko atrama 2 terminal block 32 holes
Priekinio Dangtelio Tipas	Reversible Skaidrus
[In] Rated Current	90 A
Type Of Rail	DIN
Number Of Pre-Cutouts Pg Iso	17
Number Of Terminal Blocks	2 įžeminimas / neutralė(varžtinė jungtis)su32išėinantys
Distribution Block Outgoers	32 x 10 mm² 32 x 16 mm²
Užrakinimo Parinkčių Aprašymas	Pasirenkamas raktinis užraktas
Enclosure Material	Savaime užgėstantis polimeras
Width	448 mm
Height	460 mm
Depth	160 mm
Internal Depth	88 mm
Colour	Durys:skaidri žalia Korpusas:šviesiai pilka(RAL 7035)

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsižvelgia į patikimumo ar patikimumo nustatymo

Aplinka

Standartai	IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60670 IEC 60695-2-1
Fire Resistance	650 °C atitinka IEC 60695-2-1
Ip Degree Of Protection	IP65 atitinka IEC 60529
Ik Degree Of Protection	IK09 atitinka EN 50102
Aplinkos Charakteristikos (Uv)	Atsparus ultravioletiniams spinduliams: 3 klasė atitinka ISO 4582:2010 Ultravioletinių spindulių skilimo bandymas atitinka ISO 4892-2:2013
Viršūnės Kategorija	II
Veikimo Aplinkos Oro Temperatūra	-25...60 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	17,500 cm
1-Os Pakuotės Plotis	47,000 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	47,000 cm
1-Os Pakuotės Svoris	4,425 kg
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	P12
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	18
2-Os Pakuotės Aukštis	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	120,000 cm
2-Os Pakuotės Svoris	91,650 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Mažesnio poveikio medžiagos Skaidrumas RoHS/REACH

Išteklių našumas

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

26

Gerovė

✓

Rohs Išimčių Informacija

Taip

✓

Produktas Be Halogeno

Patvirtinimai ir standartai

Reach Direktyva

[REACH deklaracija](#)

Es Rohs Direktyva

Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)

Kinijos Rohs Direktyva

[Kinijos RoHS deklaracija](#)
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.

Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas

[Produkto aplinkosaugos profilis](#)

Žiedinės Ekonomikos Profilis

Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia