

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



PF8 modular surge arrester - 2 poles - 340V

15595

⚠ Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2019-02-11

⚠ Nutraukta

Pagrindinis

Range Of Product	Multi9
Product Name	Multi9 PF
Produkto Arba Komponento Tipas	Surge arrester
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	PF8
Įrenginio Taikymas	Distribution
Quality Labels	OVE KEMA-KEUR NF
Polių Aprašymas	2P
Remote Signalling	Without
Surge Arrester Type	Electrical distribution network
Earthing System	TN-C

Papildoma

Surge Arrester Class Type	Type 2 + 3
Surge Arrester Technology	MOV
[Ue] Rated Operational Voltage	230 V AC +/- 10 %50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Common mode 2,5 kA L/PE Common mode 2,5 kA N/PE
[Imax] Maximum Discharge Current	Common mode 8 kA L/PE Common mode 8 kA N/PE
[Uoc] Open Circuit Voltage	10 kV type 3 common mode L/PE 10 kV type 3 common mode N/PE
[Uc] Maximum Continuous Operating Voltage	Common mode 340 V L/PE Common mode 340 V N/PE
Maximum [Up] Voltage Protection Level	Common mode <1 kV type 2 L/PE Common mode <1 kV type 2 N/PE Common mode <1,1 kV type 3 L/PE Common mode <1,1 kV type 3 N/PE
[I Total] Discharge Current	15 kA
Disconnecter Device Type	Associated circuit breaker 20 A - Icu 10 kA Associated circuit breaker 20 A - Icu 15 kA Associated circuit breaker 20 A - Icu 25 kA
Mounting Mode	Clip-on(DIN bėgelis)
9 Mm Žingsniai	4
Aukštis	81,4 mm

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Plotis	36 mm
Gylis	69 mm
Colour	Pilka(RAL 7035)
Connections - Terminals	Tunnel type terminal downside) 2,5...35 mm² Tunnel type terminal upside) 2,5...35 mm²
Tightening Torque	2,5 N.m

Aplinka

Ik Apsaugos Laipsnis	IK03 conforming to IEC 62262
Relative Humidity	5...90 %
Operating Altitude	2000 m
Veikimo Aplinkos Oro Temperatūra	-25...60 °C
Laikymo Aplinkos Oro Temperatūra	-40...85 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	7,3 cm
1-Os Pakuotės Plotis	4,3 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	8,8 cm
1-Os Pakuotės Svoris	0,221 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)

Gerovė

✓	Be Gyvsidabrio	
✓	Rohs Išimčių Informacija	Taip
✓	Produktas Be Halogeno Plastikinių Dalių	
Reach Direktyva		REACH deklaracija
Es Rohs Direktyva		Atitinka išimtis
Kinijos Rohs Direktyva		Kinijos RoHS deklaracija Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
Weee		Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.