

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Miniature circuit breaker (MCB),
Acti9 NG125L, 2P, 16A, B curve,
50kA (IEC/EN 60947-2)

18751

Pagrindinis

Gaminio Asortimentas	NG125
Range	Acti9
Product Name	Acti9 NG125
Produkto Arba Komponento Tipas	Miniature circuit-breaker
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	NG125L
Įrenginio Taikymas	Distribution
Polių Aprašymas	2P
Number Of Protected Poles	2
Neutral Position	Left
[In] Rated Current	16 Aatitinka40 °C
Tinklo Tipas	NUOLATINĖ SROVĖ AC
Trip Unit Technology	Šiluminis-magnetinis
Curve Code	B
Breaking Capacity	100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 40 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 15 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 36 kA Icu <= 250 V NUOLATINĖ SROVĖ EN/IEC 60947-2
Utilisation Category	Category A IEC 60947-2
Suitability For Isolation	Yes IEC 60947-2

Papildoma

Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz <= 250 V NUOLATINĖ SROVĖ
Magnetic Tripping Limit	4 x In
[Ics] Rated Service Breaking Capacity	75 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 37,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 30 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 11,25 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 250 V NUOLATINĖ SROVĖ
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kVEN/IEC 60947-2

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako į patikimumo ar patikimumo nustatymo

Contact Position Indicator	Yes
Valdymo Tipas	Manual tripping test Toggle
Vietinis Signalizavimas	ON/OFF indication Trip indicator
Montavimo Režimas	Clip-on
Montavimo Atrama	35 mm symmetrical DIN rail
Montavimo Padėtis	Vertikalus
Comb Busbar And Distribution Block Compatibility	YES
9 Mm Žingsniai	6
Aukštis	103 mm
Gylis	81 mm
Plotis	54 mm
Grynasis Svoris	0,48 kg
Mechanical Durability	20000 ciklai
Electrical Durability	10000 ciklai
Provision For Padlocking	Padlockable
Locking Options Description	Integrated padlocking
Connections - Terminals	Tunnel type terminals 1,5...50 mm² standus Tunnel type terminals 1...35 mm² lankstus
Wire Stripping Length	20 mm
Tightening Torque	3,5 N.m
Earth-Leakage Protection	Separate block

Aplinka

Standartai	EN/IEC 60947-2
Ip Degree Of Protection	IP20atitinkaIEC 60529
Ik Apsaugos Laipsnis	IK05 conforming to EN/IEC 62262
Pollution Degree	3 IEC 60947-2
Viršįtampio Kategorija	IV
Tropicalisation	2 IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % 55 °C
Operating Altitude	2000 m
Veikimo Aplinkos Oro Temperatūra	-30...70 °C
Laikymo Aplinkos Oro Temperatūra	-40...70 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	5,8 cm
1-Os Pakuotės Plotis	8,1 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	10,8 cm

1- Os Pakuotės Svoris	477 g
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	BB1
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	6
2-Os Pakuotės Aukštis	9,1 cm
Package 2 Width	11,9 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	36 cm
2-Os Pakuotės Svoris	2,945 kg
Trečios Pakuotės Vieneto Tipas	S03
Vienetų Skaičius 3 Pakuotėje	36
3-los Pakuotės Aukštis	30 cm
3-los Pakuotės Plotis	30 cm
3-los Pakuotės Ilgis	40 cm
3-los Pakuotės Svoris	18,106 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

	Reach Be Svhc	
	Be Sunkių Toksiškų Metalų	
	Be Gyvsidabrio	
	Rohs Išimčių Informacija	Taip

Patvirtinimai ir standartai

Reach Direktyva	REACH deklaracija
Es Rohs Direktyva	Atitinka ES RoHS deklaracija
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (nejeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Weee	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Eksplotavimo ciklo pabaigos informacija