

Gaminio duomenų lentelė

Savybės

33429

basic switch disconnector, Compact NS1600 NA, fixed, manually operated, 1600 A, 690 VAC 50/60 Hz, 4 poles



Main

Product name	ComPact NS
Device short name	Compact NS1600 NA
Product or component type	Switch disconnector
Device application	Distribution
Offer type	C4
Poles description	4P
Network type	AC
Performance level	NA
Suitability for isolation	Yes conforming to IEC 60947-3

Complementary

Network frequency	50/60 Hz
Control type	Toggle
Mounting mode	Fixed
Mounting support	Chassis
[Ie] rated operational current	AC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] rated insulation voltage	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] conventional free air thermal current	1600 A 60 °C
[Icw] rated short-time withstand current	25 kA 0.5 s IEC 60947-3 4 kA 20 s IEC 60947-3

Atsakomybės apribojimas: Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

[Icm] rated short-circuit making capacity	52 kA 690 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Contact position indicator	Yes
Visible break	No
Mechanical durability	6000 cycles IEC 60947-3
Electrical durability	1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
Connection pitch	115 mm
Height	327 mm
Width	280 mm
Depth	147 mm
Net weight	18 kg

Environment

Standards	IEC 60947-3
Product certifications	ASEFA ASTA
Pollution degree	3 conforming to IEC 60947-3
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-50...85 °C

Packing Units

1-os pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1-oje pakuotėje	1
1 pakuotės svoris	13,717 kg
1 pakuotės aukštis	32 cm
1 pakuotės plotis	25 cm
1 pakuotės ilgis	30 cm

Offer Sustainability

Tvaraus pasiūlymo statusas	„Green Premium“ gaminys
REACH direktyva	REACH deklaracija
ES RoHS direktyva	Atitinka ES RoHS deklaracija
Be gyvsidabrio	Taip
RoHS išimčių informacija	Taip
Kinijos RoHS direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
WEEE	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Contractual warranty

Garantija	18 months
-----------	-----------