

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Acti9 - IC100k+ - 1C twilight switch - 1...99000 lux

CCT15251

⚠ Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2017-12-31

⚠ Nutraukta

Pagrindinis

Range Of Product	Acti9
Product Name	Acti9 IC
Produkto Arba Komponento Tipas	Twilight switch
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	IC100k
Provided Equipment	digital wall-mounted cell programming kit for PC digital switchboard cell
Load Type	230 V kintamosios srovės halogeninė lempa 2600 W 230 V kintamosios srovės 230 V kintamosios srovės kaitinamoji lempa 2600 W parallel-corrected mercury and sodium vapour lamps 800 VA 26 x 36 W non-corrected fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 20 x 58 W non-corrected fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 10 x 100 W non-corrected fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 26 x 36 W serial-corrected fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 20 x 58 W serial-corrected fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 10 x 100 W serial-corrected fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 26 x 36 W dual mounted fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 20 x 58 W dual mounted fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 10 x 100 W dual mounted fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 10 x 36 W parallel-corrected fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 6 x 58 W parallel-corrected fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 2 x 100 W parallel-corrected fluorescent tube įprastinis balastinis įtaisas 18 x 11 W fluocompact lamp electronic ballast 16 x 15 W fluocompact lamp electronic ballast 16 x 20 W fluocompact lamp electronic ballast 14 x 23 W fluocompact lamp electronic ballast 22 x 7 W fluocompact lamp electronic ballast variklis 2300 VA liuminescencinis vamzdis electronic ballast 650 VA

Vartotojo Kalba	Danish Turkish Estonian Latvian Swedish German Italian English French Russian Dutch Finnish Lithuanian Ukrainian
-----------------	---

Papildoma

Įrenginio Taikymas	Building
Number Of Channels	1
Power Consumption In Va	3 VA

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųsti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

[Ue] Rated Operational Voltage	230 V AC +10 % -15 % 50/60 Hz
Maximum Switching Current	10 A - 250 V AC 0,6 16 A - 250 V AC 1
Electrical Insulation Class	II klasė
Time Delay	< 60 s
9 Mm Žingsniai	4
Light Intensity Adjustment	1...99000 lux
Connections - Terminals	2 x 2,5 mm² prisukamieji gnybtai
Aukštis	90 mm
Plotis	36 mm
Gylis	69 mm
Grynasis Svoris	183 g
Brightness Sensing Type	Digital wall-mounted cell
Valdymo Tipas	By brightness detection
Market Segment	Gyvenamieji namai Nedidelės komercinės paskirties
Compatibility Code	IC100k

Aplinka

Veikimo Aplinkos Oro Temperatūra	-30...50 °C
Ip Degree Of Protection	IP20C
Standartai	EN 60529

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	10 cm
1-Os Pakuotės Plotis	10 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	11 cm
1-Os Pakuotės Svoris	0,355 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------