

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



gearbox with straight teeth GBX- Ø 80 mm- reduction 8:1- < 9arcmin- 50 N.m

GBX0800081002F

! Atribotas paslaugų nardavimas

! Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2023-06-15

! Paskutinė prekės pirkimo/pardavimo data 2028-03-31

Pagrindinis

Diapazono Suderinamumas	Lexium 32
Produkto Arba Komponento Tipas	Planetary gearbox
Gear Box Type	Straight teeth
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	GBX
Gearbox External Diameter	80 mm
Product Compatibility	BSH1002... BMH1002...
Reduction Ratio	8:1

Papildoma

Maximum Torsional Backlash	9 arc.min
Torsional Rigidity	6 N.m/arcmin
Housing Colour	Black
Housing Material	Black anodized aluminium
Shaft Material	C 45
Additional Information	Lubricated for life
Service Life In Hours	30000 h 100 rpm 30 °C
Efficiency	94 %
Maximum Radial Force Fr	650 N 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C 950 N 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 10000 hour at 30 °C
Maximum Axial Force Fa	1200 N 100 rpm, during 10000 hour at 30°C 900 N 100 rpm, during 30000 hour at 30°C
Continuous Output Torque	50 N.m 100 rpm 30 °C
Maximum Output Torque	80 N.m 100 rpm 30 °C
Grynasis Svoris	2,1 kg

Aplinka

Noise Level	60 dB 1 m, no-load
Ip Degree Of Protection	Shaft output IP54
Ambient Temperature For Operation	-25...90 °C

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už patikimumo nustatymo

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	10,0 cm
1-Os Pakuotės Plotis	10,0 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	10,0 cm
1-Os Pakuotės Svoris	2,3 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------