


Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



gearbox with straight teeth GBX- Ø
80 mm- reduction 9:1- < 14arcmin-
130 N.m

GBX0800091003F

⚠ Nutraukta

Pagrindinis

Diapazono Suderinamumas	Lexium 32 Lexium 15
Produkto Arba Komponento Tipas	Planetary gearbox
Gear Box Type	Straight teeth
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	GBX
Gearbox External Diameter	80 mm
Product Compatibility	BSH1003...
Reduction Ratio	9:1

Papildoma

Maximum Torsional Backlash	14 arc.min
Torsional Rigidity	6.5 N.m/arcmin
Housing Colour	Black
Housing Material	Black anodized aluminium
Shaft Material	C 45
Additional Information	Lubricated for life
Service Life In Hours	30000 h 100 rpm 30 °C
Efficiency	94 %
Montavimo Padėtis	Any position
Maximum Radial Force Fr	650 N 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C 950 N 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 10000 hour at 30 °C
Maximum Axial Force Fa	1200 N 100 rpm, during 10000 hour at 30°C 900 N 100 rpm, during 30000 hour at 30°C
Moment Of Inertia	0,74 g.cm²
Continuous Output Torque	130 N.m 100 rpm 30 °C
Maximum Output Torque	208 N.m 100 rpm 30 °C
Grynasis Svoris	2,6 kg

Aplinka

Noise Level	60 dB 1 m, no-load
Ip Degree Of Protection	Shaft output IP54

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už patikimumo nustatymo

Ambient Temperature For Operation	-25...90 °C
-----------------------------------	-------------

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------