

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos

k1 contact block



K1T6

⚠ Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2023-06-30

⚠ Nutraukta

Pagrindinis

Gaminio Asortimentas	Harmony K
Produkto Arba Komponento Tipas	Cam switch body
Component Name	K1
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	12 A
Sub-Assembly Composition	Contact blocks + fixing plate
Cam Switch Function	Switch
Montavimo Vieta	Priekis
Fiksavimo Režimas	Ø 22 mm hole
Bezel Material	Plastic

Papildoma

[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V 3)IEC 60947-1
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	10 A
Rated Operational Power In W	10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 phases IEC 947-3
[Ie] Rated Operational Current Ac	1 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1
Electrical Durability	1000000 ciklai AC-15
Maximum Operating Rate	2,5 cikl/min AC-21
Short-Circuit Current	10000 A
Short-Circuit Protection	20 A cartridge fuse gG
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV in isolating function
Contact Operation	Slow-break
Positive Opening	With
Electrical Connection	Captive screw clamp terminals lankstus 2 x 1,5 mm ²
Mechanical Durability	1000000 ciklai

Aplinka

Standards	CENELEC EN 50013
Product Certifications	CSA 240 V 1 hp 1 fazė
Apsauginis Apdorojimas	TC
Veikimo Aplinkos Oro Temperatūra	-25...55 °C

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Laikymo Aplinkos Oro Temperatūra	-40...70 °C
Shock Resistance	30 gn IEC 68-2-27
Vibration Resistance	5 gn 10...150 Hz)IEC 68-2-6
Overvoltage Category	Class II IEC 536
Ip Degree Of Protection	IP40atitinkalIEC 529

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	8,0 cm
1-Os Pakuotės Plotis	6,5 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	6,5 cm
1-Os Pakuotės Svoris	135,0 g
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	S01
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	16
2-Os Pakuotės Aukštis	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	40,0 cm
2-Os Pakuotės Svoris	2,385 kg

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)

Gerovė

✓	Reach Be Svhc	
✓	Be Sunkių Toksiškų Metalų	
✓	Be Gyvsidabrio	
✓	Rohs Išimčių Informacija	Taip

Reach Direktyva	REACH deklaracija
Es Rohs Direktyva	Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį) ES RoHS deklaracija
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija