



Main

Range of product	Canalis
Product or component type	Busbar trunking
Product compatibility	KBA

Complementary

Device application	Power socket distribution Lighting
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
[Ie] rated operational current	25 A at 35 °C
Network frequency	50/60 Hz
[Icw] rated short-time withstand current	0,44 kA
[Ipk] rated peak withstand current	4,4 kA
Thermal stress limit	195 kA ² .s
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum voltage drop	<0.72 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.67 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.61 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0,54 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
Mounting mode	By clips
Busbar description	Straight length
Busbar trunking polarity	L + N + PE
Number of circuits	1
Number of tap-off outlets	3

Atsakomybės apribojimas: Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Control type	Without
Standards	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Width	3140 mm
Depth	30 mm
Height	46 mm
Length	3 m
Colour	White (RAL 9003)
Net weight	2,4 kg
Quantity per set	Set of 6

Environment

IP degree of protection	IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK degree of protection	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Ambient air temperature for operation	0...35 °C 100 % of In 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In)

Packing Units

1-os pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1-oje pakuotėje	1
1 pakuotės svoris	3 kg
1 pakuotės aukštis	4,5 cm
1 pakuotės plotis	3,2 cm
1 pakuotės ilgis	314 cm
2 pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2-oje pakuotėje	6
2 pakuotės svoris	19 kg
2 pakuotės aukštis	10,5 cm
2 pakuotės plotis	10,5 cm
2 pakuotės ilgis	318 cm
3 pakuotės vieneto tipas	PAL
Vienetų skaičius 3-ioje pakuotėje	144
3 pakuotės svoris	444 kg
3 pakuotės aukštis	52,5 cm
3 pakuotės plotis	63 cm
3 pakuotės ilgis	318 cm

Offer Sustainability

Tvaraus pasiūlymo statusas	„Green Premium“ gaminys
REACH direktyva	REACH deklaracija
REACH be SVHC	Taip
ES RoHS direktyva	Atitinka ES RoHS deklaracija
Be sunkių toksiškų metalų	Taip
Be gyvsidabrio	Taip
RoHS išimčių informacija	Taip
Kinijos RoHS direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis

WEEE	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitėmis atliekomis.
------	---

Halogeno poveikis	Produktas be halogeno
-------------------	-----------------------

Contractual warranty

Garantija	18 months
-----------	-----------
