


Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Straight length, Canalis KTC, copper, 4000A, 3L+N+PER (Cu), high I_{cw}, fixed length 2m, 2 KH tap off units, RAL9001

KTC4000EH720

Pagrindinis

Range	Canalis
Product Name	KT
Produkto Arba Komponento Tipas	Busbar trunking
Busbar Description	Distribution length
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	KTC
Tap-Off Unit Compatibility	Plug-in tap-off unit Canalis KH
Įrenginio Taikymas	High power distribution
Medžiaga	Vario
[I _e] Rated Operational Current	4000 A 35 °C
Polarity	3L + N + PER
Number Of Tap-Off Outlets	2
Nominal Output Current	100...630 A
Earth Conductor	Reinforced
Short-Circuit Level	Reinforced version
Length	2000 mm
Pateikta Įranga	Trunking unit

Papildoma

Housing Material	Polyester film
Kontaktų Medžiaga	Copper
[U _e] Rated Operational Voltage	1000 V
Network Frequency	50/60 Hz
[U _i] Rated Insulation Voltage	1000 V
[I _{cw}] Rated Short-Time Withstand Current	120 kA
[I _{pk}] Rated Peak Withstand Current	264 kA
Electrical Connection	Sliding contact
Radiated Magnetic Field	2,1 μT
Thermal Stress Limit	14400000 kA².s
Thdi	33...100 % 2500 A 15...33 % 3200 A 0...15 % 4000 A

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Maximum Voltage Drop	<0,001 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0012 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0012 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0012 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
Montavimo Režimas	By hook
Montavimo Atrama	Cantilever arm Pendant
Installation Direction	Vertikalus Horizontali
Neutral Position	Right
Tap-Off Unit Interval	800 mm
Standartai	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Dimension Type	Fix
Plotis	140 mm
Aukštis	324 mm
Colour	Balta(RAL 9001)
Grynasis Svoris	184 kg
Linear Load	92 kg/m

Aplinka

Ip Degree Of Protection	IP55atitinkaIEC 60529
Ik Apsaugos Laipsnis	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C 100 % of In) 35...40 °C 95 % of In) 40...45 °C 90 % of In) 45...50 °C 84 % of In) 50...55 °C 79 % of In)

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	32,4 cm
1-Os Pakuotės Plotis	14,0 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	200,0 cm
1-Os Pakuotės Svoris	214,0 kg

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

 Be Gyvsidabrio

 Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

Patvirtinimai ir standartai

Reach Direktyva	REACH deklaracija
Es Rohs Direktyva	Atitinka išimtis
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Weee	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitėmis atliekomis.
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Eksplotavimo ciklo pabaigos informacija