

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Thermal overload relay, TeSys K,
0.54-0.8 A, class 10A

LR7K0305

Pagrindinis

Range	TeSys
Product Name	TeSys LRK
Produkto Arba Komponento Tipas	Non differential thermal overload relay
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	LR7K
Relay Application	Motor protection
Produkto Suderinamumas	LC7K LP1K LC1K LP4K
Tinklo Tipas	NUOLATINĖ SROVĖ AC
Thermal Overload Class	Class 10A IEC 60947-4-1
Thermal Protection Adjustment Range	0,54...0,8 A
[Ui] Rated Insulation Voltage	Maitinimo grandinė 690 V BS 4941 Maitinimo grandinė 690 V IEC 60947 Maitinimo grandinė 750 V VDE 0110 group C Maitinimo grandinė 600 V CSA C22.2 No 14

Papildoma

Network Frequency	<= 400 Hz
Mounting Support	Under contactor Plokštė, with specific accessories Rail, with specific accessories
Auxiliary Contact Composition	1 NO + 1 NC
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	6 A signalling circuit
[Ue] Rated Operational Voltage	<= 690 V maitinimo grandinė 690 V AC AC-15 signalling circuit 250 V NUOLATINĖ SROVĖ DC-13 signalling circuit
Associated Fuse Rating	6 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660 6 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV
Power Dissipation Per Pole	2 W
Local Signalling	Trip indicator yellow)
Control Type	Raudona mygtukas trip test function Mėlyna mygtukas stop and manual reset selector switch manual or automatic reset

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už netinkamumą ar patikimumo nustatymo

Connections - Terminals	screw clamp terminals 1 1,5...4 mm²kietas screw clamp terminals 2 1,5...4 mm²kietas screw clamp terminals 1 0,75...4 mm²lankstus without cable end screw clamp terminals 2 0,75...4 mm²lankstus without cable end screw clamp terminals 1 0,34...2,5 mm²lankstus with cable end screw clamp terminals 2 0,34...1,5 mm²lankstus with cable end
Tightening Torque	1,3 N.m screw clamp terminals Philips No 2 1,3 N.m screw clamp terminals flat Ø 6 mm 1,3 N.m screw clamp terminals pozidriv No 2
Aukštis	58 mm
Plotis	45 mm
Gylis	65 mm
Grynasis Svoris	0,145 kg

Aplinka

Standartai	BS 4941 IEC 60947 NF C 63-650 VDE 0660
Gaminio Sertifikatai	UL CSA UKCA
Protective Treatment	TC IEC 60068 TC DIN 50016
Ip Degree Of Protection	IP2XatitinkaIEC 60529
Ambient Air Temperature For Operation	-20...55 °C without derating IEC 60947 -30...60 °C with derating IEC 60947
Laikymo Aplinkos Oro Temperatūra	-40...70 °C
Operating Altitude	2000 m without derating
Fire Resistance	850 °C IEC 60695-2-1
Flame Retardance	V1 UL 94 Requirement 2 NF F 16-101 Requirement 2 NF F 16-102
Mechanical Robustness	Shocks NO contact10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27 Shocks NC contact10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27 Vibrations NO contact2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6 Vibrations NC contact2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	4,8 cm
1-Os Pakuotės Plotis	7,2 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	8,5 cm
1-Os Pakuotės Svoris	148,0 g
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	S02
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	41
2-Os Pakuotės Aukštis	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	40,0 cm

2-Os Pakuotės Svoris	6,58 kg
----------------------	---------

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

 Be Gyvsidabrio

 Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

Patvirtinimai ir standartai

Reach Direktyva	REACH deklaracija
Es Rohs Direktyva	Atitinka išimtis
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Weee	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitėmis atliekomis.
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Eksplotavimo ciklo pabaigos informacija