

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Žemos įtampos išjungimas MN,
ComPacT NSX, 220/240VAC
50/60Hz, 208/277VAC 60Hz,
bevaržčių spyruoklinių gnybtų
jungtys

LV429407

Pagrindinis

Range	ComPacT
Gaminio Asortimentas	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 new generation ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 new generation ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250 DC new generation ComPact NSX100...250 DC PV ComPact NSX100...250 DC PV new generation ComPact NSX400...630 DC ComPact NSX400...630 DC new generation ComPact NSX400...630 DC PV ComPact NSX400...630 DC PV new generation
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	MN
Produkto Arba Komponento Tipas	Voltage release
Įrenginio Taikymas	Valdymas
Voltage Release Type	Opening coil Undervoltage release
[Uc] Control Circuit Voltage	220...240 V AC 50/60 Hz 208...277 V AC 60 Hz
Suderinamumas Su Diapazonu	ComPactT new generation ComPactT NSX new generation ComPactT new generation ComPactT NSX DC new generation ComPact ComPact NSX ComPact ComPact NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Papildoma

Operating Threshold	0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing
Response Time	50 ms
Supply Holding Power	5 VA
Supply Inrush Power	10 VA
Auxiliary Connection Terminal	spring 0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16)
Wire Stripping Length	7 mm

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	4,5 cm

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųsti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

1-Os Pakuotės Plotis	4,6 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	6,0 cm
1-Os Pakuotės Svoris	120,0 g
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	BB1
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	10
2-Os Pakuotės Aukštis	7,2 cm
Package 2 Width	10,4 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	23,5 cm
2-Os Pakuotės Svoris	1,252 kg
Trečios Pakuotės Vieneto Tipas	S03
Vienetų Skaičius 3 Pakuotėje	60
3-los Pakuotės Aukštis	30,0 cm
3-los Pakuotės Plotis	30,0 cm
3-los Pakuotės Ilgis	40,0 cm
3-los Pakuotės Svoris	7,896 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

 Be Gyvsidabrio

 Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

 Be Pvc

Patvirtinimai ir standartai

Reach Direktyva	REACH deklaracija
Es Rohs Direktyva	Atitinka išimtis
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Weee	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia