

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos

contactor coil - FJ - 55 V DC



LX4FJ055

⚠ Nutraukta

Pagrindinis

Range	TeSys
Produkto Arba Komponento Tipas	Contactor coil
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	LX4FJ
Suderinamumas Su Diapazonu	TeSys TeSys F LC1F contactor
Produkto Suderinamumas	LC1F400
Control Circuit Type	DC low consumption
[Uc] Control Circuit Voltage	55 V NUOLATINĖ SROVĖ
Average Resistance	3,16 Ohm inrush 20 °C 813 Ohm holding 20 °C
Operating Time	45...60 ms opening 50...60 ms closing

Papildoma

Coil Technology	Without built-in suppressor module
Control Circuit Voltage Limits	Drop-out 0.2...0.35 Uc 55 °C) Operational 0.85...1.1 Uc 55 °C)

Aplinka

Veikimo Aplinkos Oro Temperatūra	-5...55 °C
----------------------------------	------------

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo