

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Base unit for modular tower lights, Harmony XVB, plastic, black, 70mm, bottom or side cable entry

XVBC07

Pagrindinis

Gaminio Asortimentas	Harmony XVB Universal
Produkto Arba Komponento Tipas	Base unit
Component Name	XVBC
Medžiaga	Glass reinforced polyamide: base unit

Papildoma

Fiksavimo Režimas	Direct or tube fixing
Mounting Diameter	70 mm
Produkto Paskirtis	Banks without flash discharge tube unit
Electrical Connection	1 connector standard input
Cable Entry	Bottom or side entry
Assembly Style	Customer assembly, up to 5 units
Terminals Description Iso N°1	(COM-2)PW (COM-3)PW (COM-1)PW (GND)GROUND (COM-4)PW (COM-5)PW
Grynasis Svoris	0,16 kg

Aplinka

Gaminio Sertifikatai	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standartai	EN/IEC 60947-5-1
Apsauginis Apdorojimas	TC
Laikymo Aplinkos Oro Temperatūra	-40...70 °C
Nema Degree Of Protection	Type 4X UL indoor)

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	10 cm
1-Os Pakuotės Plotis	12 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	10 cm

Atsakomybės apribojimas: Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

1- Os Pakuotės Svoris	170 g
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	S03
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	36
2-Os Pakuotės Aukštis	30 cm
Package 2 Width	30 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	40 cm
2-Os Pakuotės Svoris	7 kg
Trečios Pakuotės Vieneto Tipas	P06
Vienetų Skaičius 3 Pakuotėje	144
3-los Pakuotės Aukštis	45 cm
3-los Pakuotės Plotis	60 cm
3-los Pakuotės Ilgis	80 cm
3-los Pakuotės Svoris	36,5 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Tvarumas

„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

 Be Gyvsidabrio

 Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

Patvirtinimai ir standartai


Reach Direktyva	REACH deklaracija
Es Rohs Direktyva	Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Weee	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia

Dimensions Drawings

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.




- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC•••, to be ordered separately
- (3) “Flash” unit XVBC•••, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06

Mounting and Clearance

Base Unit for Indicator Banks

Panel Cut-out for Direct Fixing



Illuminated Beacon

Wiring Diagram

