

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Indicator bank, Harmony XVB, illuminated unit, plastic, orange, 70mm, flashing, for bulb or LED, 48... 230V AC

XVBC4M5

Pagrindinis

Gaminio Asortimentas	Harmony XVB Universal
Produkto Arba Komponento Tipas	Indicator bank
Beacon Or Indicator Bank Unit Type	Illuminated unit
Signalizavimo Tipas	Flashing
Mounting Diameter	70 mm
Component Name	XVBC
Medžiaga	Polikarbonatas
Light Source	Bulb not included, oranžinė
Bulb Type	Incandescent BA 15d Protected LED
[Us] Rated Supply Voltage	48...230 V AC

Papildoma

Assembly Style	Customer assembly, up to 5 units
Maximum Power Dissipation In W	7 W
Connections - Terminals	Screw clamp terminals, <= 1 x 1,5 mm² with cable end
[Ui] Rated Insulation Voltage	250 V IEC 60947-1
Nominal Voltage Limit	0.85...1.1 Un IEC 60947-5-1
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV IEC 60947-1
Flashing Frequency	1 Hz
Cad Overall Width	70 mm
Cad Overall Height	63 mm
Cad Overall Depth	70 mm
Grynasis Svoris	0,16 kg

Aplinka

Pollution Degree	2
Gaminio Sertifikatai	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standartai	IEC 60947-5-1
Apsauginis Apdorojimas	TC

Atsakomybės apribojimas: Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Laikymo Aplinkos Oro Temperatūra	-40...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...50 °C incandescent -25...50 °C LED
Electrical Shock Protection Class	Class I on support tube IEC 61140 II klasė on base unit IEC 61140
Ip Degree Of Protection	IP65 on fixing base XVBZ0. IEC 60529 IP66 on base unit IEC 60529
Nema Degree Of Protection	Type 4X UL indoor)

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	8,000 cm
1-Os Pakuotės Plotis	9,300 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	8,000 cm
1-Os Pakuotės Svoris	146,000 g
Antros Pakuotės Vieneto Tipas	S03
Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje	36
2-Os Pakuotės Aukštis	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
2-Os Pakuotės Ilgis	40,000 cm
2-Os Pakuotės Svoris	5,991 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

„Green PremiumTM“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

 Be Gyvsidabrio

 Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

Patvirtinimai ir standartai


Reach Direktyva	REACH deklaracija
Es Rohs Direktyva	Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
Kinijos Rohs Direktyva	Kinijos RoHS deklaracija
Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Weee	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Žiedinės Ekonomikos Profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.




- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06