

Produkta datu lapa

Specifikācijas



FRONT PLATE VIGI CVS 250 VERTICAL FIXED TOGGLE W300 11M

03252

! Paziņojuma datums par preces
pārtraukšanu

2023. gada 19.
maijs

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produkta Sērija	Prisma G
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Front plate
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Uzstādīšanas piederums
Saderība Ar	Prisma (Prisma G) duct
Priekšējās Plāksnes Tips	Cut-out
Type Of Front Plate	Izgriezums
Installed Device	EasyPact fixed CVS100...160 with toggle - vertikāli EasyPact fixed CVS250 with toggle - vertikāli
Poles Description	1 x 3P mounting plate CVS100...160 vertikāli 1 x 4P mounting plate CVS100...160 vertikāli 1 x 3P mounting plate CVS250 vertikāli 1 x 4P mounting plate CVS250 vertikāli
Operating Position	Vertical

Papildinošs

Enclosure/Cubicle Description	Floor-standing duct 300 mm Wall-mounted duct 300 mm
Savienojuma Pozīcija	Front connection
Moduļu Skaitis Vertikāli [50 Mm]	11
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta Sertifikācija	ASEFA
Produkta Virsmas Apdare	Smooth Matēts
Aizsargparklājumus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Augstums	550 mm
Platums	300 mm
Neto Svars	1,18 kg
Daudzums Komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Functional Unit	300 mm Prisma G floor-standing duct EasyPact CVS100...160 with fixed toggle vertikāli 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G wall-mounted duct EasyPact CVS100...160 with fixed toggle vertikāli 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G floor-standing duct EasyPact CVS100...160 with fixed toggle vertikāli 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G wall-mounted duct EasyPact CVS100...160 with fixed toggle vertikāli 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G floor-standing duct EasyPact CVS250 with fixed toggle vertikāli 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G wall-mounted duct EasyPact CVS250 with fixed toggle vertikāli 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G floor-standing duct EasyPact CVS250 with fixed toggle vertikāli 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G wall-mounted duct EasyPact CVS250 with fixed toggle vertikāli 4P 1 direct with long terminal shield 13
-----------------	--

Vide

Ip Aizsardzības Pakāpe	IP30
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	26,0 cm
1. Iepakojuma Platums	51,0 cm
1. Iepakojuma Garums	3,0 cm
1. Iepakojuma Svars	1,18 kg
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	S04
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	12
2. Iepakojuma Augstums	30,0 cm
2. Iepakojuma Platums	40,0 cm
2. Iepakojuma Garums	60,0 cm
2. Iepakojuma Svars	14,6 kg
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaits 3. Iepakojumā	96
3. Iepakojuma Augstums	80,0 cm
3. Iepakojuma Platums	120,0 cm
3. Iepakojuma Garums	45,0 cm
3. Iepakojuma Svars	113,28 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
- ✓

Produkta Plastmasas Detaļas Nesatur Halogēnus

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi