

Produkta datu lapa

Specifikācijas



circuit breaker Compact NS400L - STR23SE - 150 A - 4 poles 4d

32724

⚠ Pārtraukts

Galvenā

Produkta Sērija	Compact NS100...630
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Circuit breaker
Ierīces Īsais Nosaukums	Compact NS400L
Circuit Breaker Name	Compact NS400L
Ierīces Pielietojums	Distribution
Polu Skaits	4P
Protected Poles Description	4t 3t 3t + N/2
Neutral Position	Left
Tīkla Veids	AC DC
Tīkla Frekvence	50/60 Hz
[In] Nominālā Strāva	400 A atbilstoši 40 °C 320 A atbilstoši 65 °C
[Ui] Rated Insulation Voltage	750 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kVIEC 60947-2
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 750 V DC IEC 60947-2
Breaking Capacity Code	L
Breaking Capacity	130 kA 480 V AC 50/60 Hz NEMA AB1 HIC 200 kA 240 V AC 50/60 Hz NEMA AB1 HIC 100 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 130 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 150 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 150 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ics] Rated Service Breaking Capacity	130 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 150 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 150 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Suitability For Isolation	Yes IEC 60947-2
Utilisation Category	Category A
Trip Unit Name	STR23SE
Atslēgšanas Tehnoloģija	Electronic
Trip Unit Rating	150 A

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

Aizsardzības Tips	Short time short-circuit protection Protection of the fourth pole Instantaneous short-circuit protection Overload protection (long time)
Pollution Degree	3 IEC 60947

Papildinošs

Vadības Veids	Toggle
Montāžas Veids	Fixed
Montāžas Stiprinājums	Backplate
Upside Connection	Front
Downside Connection	Front
Circuit Breaker Ct Rating	150 A
Mehāniskā Izturība	15000 cikli
Electrical Durability	12000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 6000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
Connection Pitch	45 mm
Lokālā Signalizēšana	Positive contact indication
Neutral Protection Setting	0.5 x Ir 1 x Ir No protection
Long Time Pick-Up Adjustment Type Ir	Adjustable 48 settings
Long Time Pick-Up Adjustment Range	0.4...1 x In
Long Time Delay Adjustment Type	Fixed
[Tr] Long-Time Delay Adjustment Range	90...180 s 1.5 x Ir 3,2...5 s 7.2 x Ir 5...7,5 s 6 x Ir
Short-Time Pick-Up Adjustment Type Isd	Adjustable 8 settings
[Isd] Short-Time Pick-Up Adjustment Range	2...10 x Ir
Short-Time Delay Adjustment Type	Fixed
[Tsd] Short-Time Delay Adjustment Range	0,04...0,06 s
Instantaneous Pick-Up Adjustment Type Ii	Fixed
Instantaneous Pick-Up Adjustment Range	11 x In
Ekrāna Tips	LED
Augstums	255 mm
Platums	185 mm
Dzīlums	110 mm

Vide

Standarti	IEC 60947-2
Produkta Sertifikācija	KEMA ASTA ASEFA LCIE
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529

Triecienizturības Klase (Ik)	IK07 conforming to EN 50102
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-50...85 °C

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------