

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Circuit breaker frame, ComPact NS800L, 150kA/415VAC, 800A, fixed, manually operated, without trip unit, 3P

33232

! Tiks pārtraukts

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2023. gada 9. aug.

Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta Sērija	ComPact NS630b...1600
Ierīces Īsais Nosaukums	Compact NS800L
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Basic frame
Ierīces Pielietojums	Distribution
Number Of Poles	3P
[In] Nominālā Strāva	800 A atbilstoši 50 °C
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla Veids	AC
Tīkla Frekvence	50/60 Hz
Suitability For Isolation	Yes EN/IEC 60947-2
Utilisation Category	Category A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	130 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 150 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 150 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Performance Level	L 150 kA 415 V AC
Vadības Veids	Toggle Rotary handle
Montāžas Veids	Fixed

Papildinošs

[Ui] Rated Insulation Voltage	800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kVIEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	100 kA 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation) 130 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation) 150 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation) 150 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
Mechanical Durability	10000 cikli IEC 60947-2
Electrical Durability	2000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 3000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 3000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 4000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
Power Losses	20 W

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdz, atvērt sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas Stiprinājums	Backplate
Connection Pitch	70 mm
Aizsardzības Tips	Without protection
Height (H)	327 mm
Width (W)	210 mm
Depth (D)	147 mm

Vide

Standarti	IEC 60947-2
Produkta Sertifikācija	ASEFA ASTA LCIE
Pollution Degree	3 IEC 60947
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Triecienizturības Klase (Ik)	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	37,0 cm
1. Iepakojuma Platums	39,0 cm
1. Iepakojuma Garums	23,0 cm
1. Iepakojuma Svars	12,225 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilst izņēmumiem
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu