

Produkta datu lapa

Specifikācijas



capacitor bank - Varset Classic - with CB - 400/415V - 75kvar - step 5x15

52876

⚠ Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2023. gada 9. aug.

⚠ Pārtraukts

Galvenā

Produkta Sērija	VarSet
Ierīces Īsais Nosaukums	Varset Classic
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Capacitor bank
Ierīces Komplektācija	Enclosure C2
Tīkla Frekvence	50 Hz
Capacitor Technology	3P capacitor
Reactive Power Rating	75 kvar 400 V AC 50 Hz
Number Of Steps	5 x 15 kvar
Network Rated Voltage	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Network Pollution Level	No polluted 0...15 %) 400 V
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V

Papildinošs

Device Composition	Circuit-breaker equipment protection Contactor Controller equipment regulation Incoming circuit-breaker equipment protection Varplus ² capacitors
Device Wiring	Cables
Internal Voltage Transformer	400/230 V
Capacitor Voltage	415 V AC, 50 Hz
Capacitance Tolerance	- 5 % to 10 %
Rated Short-Duration Power Frequency Withstand Voltage	2.5 kV 50 Hz 1 minute
Maximum Permissible Voltage	1.1 x Un 8 hours over 24 hours) IEC 60831
[Imp] Maximum Permanent Current	400 V 1.3 x I1
Colour Code	RAL 9001
Augstums	800 mm
Platums	500 mm
Dziļums	275 mm
Neto Svars	47 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadalī. Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 60439-1 IEC 61921 EN 60439-1
Ip Degree Of Protection	IP31
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-5...40 °C
Average Ambient Air Temperature For Operation	25 °C annual) 35 °C over 24 hours)

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	80,0 cm
1. Iepakojuma Platums	50,0 cm
1. Iepakojuma Garums	27,5 cm
1. Iepakojuma Svars	55,0 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------