

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Šunta atslēgšanās ar OC kontaktu,
Acti9, iMX+OF, sprieguma
atbrīvošana, 12...24 VAC

A9A26948

Galvenā

Range Of Product	Acti9
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Shunt trip release with OC contact
Ierīces Īsais Nosaukums	iMX+OF
Signal Contacts Composition	1 C/O
[In] Rated Current	AC-12 6 A at 12 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 24 V, AC 50 Hz DC-12 6 A at 12 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
[Uc] Control Circuit Voltage	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
9 Mm Atstarpe	2

Papildinošs

Saderība Ar	Acti 9 (Acti9 iC65) Acti 9 (Acti9 ARA) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti 9 (Acti9 iLD) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Acti 9 (Acti9 RCA) Acti 9 (Acti9 iDPN (China version)) Acti 9 (Acti9 iC60) double terminals miniature circuit breaker Acti 9 (Acti9 iC40)
Lokālā Signalizēšana	Action indicator
Montāžas Veids	Clip-on
Montāžas Stiprinājums	DIN sliede
Comb Busbar And Distribution Block Compatibility	Top YES
Platums	18 mm
Krāsa	Balts
Connections - Terminals	Clamp terminal - 2 2,5 mm ² - elastīgs with cable end Clamp terminal - 1 6 mm ² - stingrs Clamp terminal - 2 2,5 mm ² - stingrs Clamp terminal - 1 4 mm ² - elastīgs
Tightening Torque	1 N.m
Compatibility Code	IMX+OF

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 EN/IEC 60947-5-1
Relative Humidity	95 % 55 °C

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadalī. Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kado produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-35...70 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	7,7 cm
1. Iepakojuma Platums	8 cm
1. Iepakojuma Garums	9,5 cm
1. Iepakojuma Svars	82 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	8
2. Iepakojuma Augstums	8,5 cm
2. Iepakojuma Platums	10 cm
2. Iepakojuma Garums	26,5 cm
2. Iepakojuma Svars	713 g
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	S03
Vienību Skaits 3. Iepakojumā	72
3. Iepakojuma Augstums	30 cm
3. Iepakojuma Platums	30 cm
3. Iepakojuma Garums	40 cm
3. Iepakojuma Svars	6,898 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilstīgs ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu