

# Produkta datu lapa

Specifikācijas



Cable end, Linergy TR cable ends, twin conductor, grey, 0.75mm<sup>2</sup>, for insulated cable, medium size, 5 sets of 50

AZ5DE007D

## Galvenā

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Produkta Sērija                | Linergy              |
| Produkta Vai Sastāvdaļas Veids | Cable end            |
| Cable End Size                 | Medium               |
| Standarti                      | DIN 46228-4          |
| Iepakojuma Tips                | Dispenser pack       |
| Daudzums Komplektā             | 5 sets of 100        |
| Kopnes Šķērsriezums            | 0,75 mm <sup>2</sup> |

## Papildinošs

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Kabeļa Gala Tips     | Twin conductor            |
| Papildus Informācija | Without marker tag holder |
| Krāsa                | Zils                      |
| Bezel Material       | Halogen-free plastic      |
| Tube Material        | Copper ISO 1337           |
| Kabeļu Skaitis       | 2                         |
| "Awg" Mērierīce      | AWG 20                    |
| Bezel Size           | Ø 2.8 x 5 mm              |
| Tube Diameter        | 2 mm                      |
| Garums               | 15 mm                     |
| Tube Length          | 8 mm                      |
| Neto Svars           | 0,13 kg                   |

## Vide

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Produkta Sertifikācija               | cCSAus       |
| Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai | -20...105 °C |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā Iepakojuma Vienības Tips | PCE      |
| Vienību Skaitis 1. Iepakojumā  | 1        |
| 1. Iepakojuma Augstums         | 0,400 cm |
| 1. Iepakojuma Platums          | 0,400 cm |
| 1. Iepakojuma Garums           | 1,400 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Iepakojuma Svars            | 0,100 g   |
| Otrā Iepakojuma Vienības Tips  | BB1       |
| Vienību Skaitis 2. Iepakojumā  | 500       |
| 2. Iepakojuma Augstums         | 13,000 cm |
| 2. Iepakojuma Platums          | 7,000 cm  |
| 2. Iepakojuma Garums           | 12,600 cm |
| 2. Iepakojuma Svars            | 126,000 g |
| Trešā Iepakojuma Vienības Tips | S02       |
| Vienību Skaitis 3. Iepakojumā  | 5000      |
| 3. Iepakojuma Augstums         | 15,000 cm |
| 3. Iepakojuma Platums          | 30,000 cm |
| 3. Iepakojuma Garums           | 40,000 cm |
| 3. Iepakojuma Svars            | 1,605 kg  |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

Ilgtspējības nodaļa



**Green Premium™** marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO<sub>2</sub> produktiem.

**Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata** ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
- ✓

Nesatur Pvh
- ✓

Produkta Plastmasas Detaļas Nesatur Halogēnus

Sertifikācijas un standarti

|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Regula           | <a href="#">REACH deklarācija</a>                                                                                     |
| Es Rohs Direktīva      | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)<br><a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Ķīnas Rohs Regula      | <a href="#">Ķīnas RoHS deklarācija</a><br>Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)      |
| Cirkularitātes Profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                         |